

DV1000




Pasek LED RGBW

LED-Stripe-RGBW-62,5mm-IP68

Artykuł niedostępny

Artykuły alternatywne: DV1100

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja	
Aplikacja	sygnalizacja stanu maszyny
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	21,6...26,4 DC
Napięcie znamionowe DC [V]	24; (zgodnie z SELV/PELV)
Pobór prądu [mA]	100
Temperatura barwowa [K]	4000
Strumień świetlny [lm]	kolor czerwony: 101,2; kolor zielony: 188,8; niebieski: 37; biały: 285,2
Uwaga do strumienia świetlnego [lm]	wartość strumienia świetlnego odnosi się do 1m paska diodowego LED
Typ. czas życia [h]	30000
Wejścia	
Obwód wejść binarnych	24 V PNP
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-20...45
Maks. wilgotność względna powietrza [%]	90
Maks. wysokość nad poziomem morza [m]	4000
Ochrona	IP 68
Stopień zabrudzenia	2
Testy / dopuszczenia	
Dopuszczenie	IEC 62471; IEC 62031
Dane mechaniczne	
Waga [g]	34,2

DV1000



Pasek LED RGBW

LED-Stripe-RGBW-62,5mm-IP68

Wymiary	[mm]	77,5 x 14,2 x 4,5
Materiał		TPU

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	sygnalizacja stanu maszyny	LED, multi-kolor RGB
	oświetlenie montażowe	LED, biały


Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m

Konektor: M12; kodowanie: A



- | | |
|---|------------------|
| 1 | + kolor czerwony |
| 2 | + kolor zielony |
| 3 | GND |
| 4 | + biały |
| 5 | + niebieski |

Diagramy i grafiki

