Ekstraktor audio HDMI 4K 60 Hz, kompaktowy

Opis

Ten adapter firmy Delock może być używany w celu wyodrębniania sygnału audio z transmisji HDMI. Gdy sygnał wideo jest wyświetlany na telewizorze lub monitorze, sygnał audio może być przesyłany cyfrowo (S/PDIF) lub analogowo (stereo) do innych urządzeń, np. słuchawek lub wzmacniacza dźwięku przestrzennego.



Numer artykułu 63276

EAN: 4043619632763

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  Wejście:
  1 x 19-pinowe męskie złącze HDMI-A
  1 x USB Typ Micro-B żeński (5 V zasilanie)
  Wyjście:
  1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
  1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm (audio)
  1 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF
- High Speed HDMI, 3D oraz HDCP 1.4 / HDCP 2.2
- Automatyczne przełączanie na system stereo (2.0) w przypadku używania wtyku stereofonicznego typu jack oraz automatycznego wyciszania wyjścia cyfrowego
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Szerokość pasma wideo maks. do 600 MHz / 6 Gbps, 18 Gbps maks.
- Obsługuje wszystkie typowe formaty audio 2.0 i 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz (zależnie od systemu i podłączonych urządzeń)
- HDMI audio doprowadzane do wyjścia (przejście)
- Pobór mocy: maks. 2 W

Wymagania systemowe

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

- Jedno wolne złącze żeńskie HDMI-A
- Wolny żeński port USB Typ-A

Zawartość opakowania


- Ekstraktor HDMI Audio
- Przewód USB Typ-A na Typu Micro-B, długość ok. 30 cm
- Instrukcja obsługi


Zdjęcia











Ogólne

Specyfikacja:	DTS Audio Dolby Digital HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDMI 2.0 HDR LPCM

Interfejs

Wyjście:	1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm 1 x TOSLINK żeński 1 x HDMI-A żeński
Wejście:	1 x USB 2.0 Typ Micro-B żeński 1 x HDMI-A męski

Właściwości techniczne

Maksymalna rozdzielczość ekranu:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Przepustowość wideo:	600 MHz / 6 Gbps

Właściwości fizyczne

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	Plastik

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**