



Rura termokurczliwa 2:1 z elastomeru

SE28

Rura SE28 jest stosowana do długookresowej ochrony kabli i wiązek przewodów w urządzeniach wojskowych, w sporcie motorowym i w lotnictwie.

Właściwości

- Elastyczna rura termokurczliwa wykonana z wysokiej jakości elastomeru
- Stosowana w przemyśle lotniczym, obronnym, kolejowym i motoryzacyjnym
- Odporna na olej napędowy, paliwo lotnicze i olej hydrauliczny
- Zapewnia niezawodną ochronę przed ścieraniem i uszkodzeniami mechanicznymi
- Znakomicie sprawdza się w przypadku ochrony kabli i wiązek przewodów

MATERIAŁ	Elastomer usieciowany (POA)
Stopień skurczu	2:1
Temperatura pracy	-75 °C do +150 °C
Min. temp. obkurczania	+170 °C
Skurcz wzdłużny	-10% max.
Wytrzymałość elektryczna	20 kV/mm
Palność materiału	VG 95343
Dopuszczenia	NF F 00-608, SAE-AMS-DTL-23053, VG 95343

RoHS



SE28 - rura termokurczliwa do zastosowania w przemyśle lotniczym, obronnym, kolejowym oraz motoryzacyjnym.



SE28 wykorzystywany jest głównie w zastosowaniach wymagających wysokiej wydajności.



Rura termokurczliwa o skurczu 2:1

TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w rolce	Kolor	Oznaczenie wg normy VG	Nr art.
SE28 3,2/1,6	3,2	1,6	0,70	150 m	Czarny (BK)	VG 95343 T05 D 001 A	342-20000
SE28 4,8/2,4	4,8	2,4	0,80	60 m	Czarny (BK)	VG 95343 T05 D 002 A	342-20010
SE28 6,4/3,2	6,4	3,2	0,90	60 m	Czarny (BK)	VG 95343 T05 D 003 A	342-20020
SE28 9,5/4,8	9,5	4,8	1,00	60 m	Czarny (BK)	VG 95343 T05 D 004 A	342-20030
SE28 12,7/6,4	12,7	6,4	1,20	60 m	Czarny (BK)	VG 95343 T05 D 005 A	342-20040
SE28 19,0/9,5	19,0	9,5	1,40	30 m	Czarny (BK)	VG 95343 T05 D 006 A	342-20050
SE28 25,4/12,7	25,4	12,7	1,80	30 m	Czarny (BK)	VG 95343 T05 D 007 A	342-20060
SE28 38,0/19,0	38,0	19,0	2,40	30 m	Czarny (BK)	VG 95343 T05 D 008 A	342-20070
SE28 51,0/25,4	51,0	25,4	2,80	30 m	Czarny (BK)	VG 95343 T05 D 009 A	342-20080
SE28 76,0/38,0	76,0	38,0	3,20	15 m	Czarny (BK)	VG 95343 T05 D 010 A	342-20090
SE28 101,2/51,0	102,0	51,0	3,50	10 m	Czarny (BK)	VG 95343 T05 D 011 A	342-20100

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.