

PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-0.5



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 45 445 2910
Specyfikacje	PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-0.5
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09454452910

Identyfikacja

Kategoria	Okablowanie systemowe
Seria	HARTING PushPull (V4)
Element	Wiązki kablowe
Specyfikacje	Wstępnie zmontowany na obu stronach
Złącze 1	HARTING PushPull (V4) USB 3.0 Typ A
Złącze 2	IP20 USB 3.0 Typ A
Typ przewodu	Przewód miedziany (okrągłe)

Wersja

Długość kabla	0.5 m
Liczba rdzeni	8
Konstrukcja rdzenia	4x AWG 26/7 2x AWG 28/7 2x AWG 22/7
Ekranowanie	Ekranowane

Charakterystyka techniczna

Prąd znamionowy	1.5 A
Napięcie znamionowe	30 V DC
Szybkość transmisji danych	5 Gbit/s
Rezystancja izolacji	$>10^8 \Omega$
Rezystancja styku	$\leq 30 \text{ m}\Omega$

Charakterystyka techniczna

Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +85 °C
Siła łączenia	≤35 N
Siła wycofania	≥15 N
Ilość połączeń	≥750
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529	IP65 IP67
Średnica przewodu	6.2 mm
Napięcie testowe $U_{r.m.s.}$	0.5 kV (kontakt-kontakt) 0.5 kV (kontakt-uziemienie)
Impedancja	90 Ω ±15 %

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Materiał (kontaktów)	Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)	Sn na Ni Strona przyłączeniowa Au na Ni Strona łączeniowa
Materiał (przewodu)	PVC
Kolor (kabel)	Czarny
Materiał (zalewanie)	Poliamid (PA)
Kolor (zalewanie)	Czarny
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65	Niezawarte

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 61076-3-106 Wersja 4 (V4)
-----------------	-------------------------------

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	55.45 g



Pushing Performance
Since 1945

Informacje handlowe

Kraj pochodzenia	Malezja
Numer europejskiej taryfy celnej	85444290
GTIN	5713140262768
eCl@ss	27060390
ETIM	EC002599
UNSPSC 24.0	26121600