




Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-APA-M6/S 0,5M



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Do stosowania w środowisku przemysłowym; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Zasięg działania

[mm]

320

OKF

Zasięg działania

[mm]

20

OOF

Zasięg działania

[mm]

220

OUF

Zasięg działania

[mm]

20

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Waga

[g]

42

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M6



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-APA-M6/S 0,5M

Długość głowicy	[mm]	35
Długość	[mm]	500
Minimalny promień zgięcia	[mm]	20; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu		
Materiał		Adapter: ABS
Materiał światłowodu		PMMA
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		aluminium

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 2 x M6, stal kwasoodporna
	podkładki zębate: 2
	Nakrętka radełkowana: 1 x M11

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------