



Ethernet przemysłowy

HELUKAT® 600IND Robustflex S/FTP 4x2xAWG 26/7 PUR UL

HELUKAT® 600IND



Typ Budowa

Przewód, średnica:
Izolacja żyły:
Kolor:
Konstrukcja przewodu:
Separator:
Ekran 1:
Ekran 1 :
Ekran 2:
Powłoka zewnętrzna :
Średnica zewnętrzna kabla:
Kolor powłoki zewnętrznej:

Industrial Patch Cables S/FTP 4x2xAWG 26/7 PUR

Cu niepob. (AWG 26/7)
Pianka PE
wh/bu, wh/og, wh/gn, wh/bn
Podwójna żyła
-
Folia AL
plecionka CU
-
PUR
ok. 6,4 mm ± 0,3 mm
zielony podobny do RAL 6018

Dane elektryczne

Impedancja:
Rezystancja pętli:
Pojemność wzajemna:
Relative propagation velocity:

100 Ohm ± 15 Ohm at 1 to 100 MHz
100 Ohm ± 20 Ohm at 101 to 600 MHz
290 Ohm/km max.
42 nF/km nom.
64 %

Dane techniczne

Waga:
promień gięcia, ruchomo:
Zakres temperatury pracy min.:
Zakres temperatur pracy max.:
Obciążenie, wartość przybliżona:
Waga miedzi:

ok. 48 kg/km
64 mm
-40°C
+80°C
0,45 MJ/m
28,00 kg/km

Normy

wg ISO/IEC 11801, wg to EN 50173, wg EIA/TIA 568-A, Category 7, Niepalny wg IEC 60332-1-2, Bezhalogenowy wg 60754-1, Olejoodporny, AWM 20963 (80°C/30V)

Zastosowanie

HELUKAT®600IND Kategoria 7 Robustflex jest to kabel do Ethernet przemysłowego, który jest idealny do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych dzięki bezhalogenowej powłoce zewnętrznej z PU. Kabel ten jest skonfigurowany z typowymi wtyczkami RJ45 (wersja przemysłowa i biurowa), a także z niektórymi wtyczkami D-Sub i M12.

Nr katalogowy

802184, S/FTP 4x2xAWG 26/7 PUR (S-STP)

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.