

CH10x38 gPV 7A 1000V UL



Specyfikacja

ETI Kod	002625110
Opis	CH10x38 gPV 7A 1000V UL
Waga	8.3
Poziom	Fuse links C (gPV)
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (V)	10
Charakterystyka	gPV
Skonstruowany dla	Ochrona instalacji PV
Wymiary	10x38
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	60
Pd (W)	1,74
Straty mocy (0,7xIn) (W)	0,74
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	16
Grupa produktowa	Zacisk uniwersalny
Podgrupa produktowa	PV
Prąd znamionowy (A)	7
Napięcie znamionowe DC (V)	1000
Wielkość	CH10
Typ	CH
Skonstruowany dla	Protection of PV installations
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	60
Straty mocy (0,7xIn) (W)	0,74
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	16

Strona produktu online 

Inna dokumentacja




Katalog danych technicznych
3D Model
Deklaracja EU



Klasyfikacja międzynarodowa ETIM

Prąd znamionowy	7A
Rozmiar	10x38 mm
Napięcie znamionowe	Inne
Z wybijačem	

Charakterystyki czasowo-prądowe



Rysunek wymiarowy

