

UNITRONIC® SENSOR Valve-M12

Złącze zaworowe na wtyczkę prostą M12

Wiązka kablowa czujnika/elementu wykonawczego, złącze zaworowe na wtyczkę M12, z bezhalogenowego PUR, 3-stykowe, z diodą LED, Typ A, Typ B, Typ C, stopień ochrony IP65/IP67



Wodoodporność



Prowadnice łańcuchowe



Wymagana przestrzeń



Zakłady przemysłowe i budowa maszyn



Automatyka przemysłowa

Korzyści

Oszczędność kosztów dzięki szybkiej i łatwej instalacji

Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym rozmiarom

Łatwe i szybkie śledzenie błędów

Cechy produktu

Możliwość zastosowania w prowadnicach łańcuchowych

Z obwodem ochronnym (dioda Z). PE mostkowany (oprócz typu AD)

Wskazanie stanu: 1 LED (żółta) lub 2 x LED (czerwona, zielona)

Zawiera podstawę oznaczników

Wolny od substancji utrudniających lakierowanie (LABS - free)

UNITRONIC® SENSOR Valve-M12

Budowa produktu

3 lub 5 x 0,5 mm²

Kod kolorów żył: czarne żyły z białymi numerami + żyła żółto-zielona

Płaszcz zewnętrzny: bezhalogenowy PUR, kolor czarny

Średnica zewnętrzna:

4,5 mm (3 styki)

5,3 mm (5 styków)

Dane techniczne

Klasyfikacja:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

Opis klasy ETIM 5.0: Sznur połączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze

Materiał:

Styk: CuSn

Powierzchnia styku: Ni/Au

Nakrętka radełkowana: ciśnieniowy odlew cynkowy, niklowany

Obudowa: TPU, trudnopalny, samogasnący

Stopień ochrony:

IP65/IP67

Temperatura otoczenia (w trakcie pracy):

Złącze zaworowe: od -20°C do +85°C

Złącze M12: od -25°C do +90°C

Instalacja na stałe: od -40°C do 80°C

Połączenia ruchome od -20°C do 80°C

Kodowanie:

A-standard

Prąd roboczy:

4 A

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**UNITRONIC® SENSOR Valve-M12**

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Liczba styków	Długość [m]	LED	Napięcie nominalne UN [V]
Wtyczka prosta na złącze zaworowe typu A (18 mm)					
22260550	AB-C3-M12MS-0,3PUR-A-1L-S	3	0,3	1 LED	24
22260551	AB-C3-M12MS-0,6PUR-A-1L-S	3	0,6	1 LED	24
22260552	AB-C3-M12MS-1,0PUR-A-1L-S	3	1	1 LED	24
22260553	AB-C3-M12MS-2,0PUR-A-1L-S	3	2	1 LED	24
Wtyczka prosta na złącze zaworowe typu A (18 mm) do wyłącznika ciśnieniowego					
22260573	AB-C5-M12MS-0,3PUR-AD-2L	5	0,3	2 LEDs	24
22260572	AB-C5-M12MS-0,6PUR-AD-2L	5	0,6	2 LEDs	24
22260571	AB-C5-M12MS-1,0PUR-AD-2L	5	1	2 LEDs	24
22260570	AB-C5-M12MS-2,0PUR-AD-2L	5	2	2 LEDs	24
Wtyczka prosta na złącze zaworowe typu B (10 mm)					
22260558	AB-C3-M12MS-0,3PUR-B-1L-S	3	0,3	1 LED	24
22260559	AB-C3-M12MS-0,6PUR-B-1L-S	3	0,6	1 LED	24
22260560	AB-C3-M12MS-1,0PUR-B-1L-S	3	1	1 LED	24
22260561	AB-C3-M12MS-2,0PUR-B-1L-S	3	2	1 LED	24
Wtyczka prosta na złącze zaworowe typu BI (11 mm)					
22260554	AB-C3-M12MS-0,3PUR-BI-1L-S	3	0,3	1 LED	24
22260555	AB-C3-M12MS-0,6PUR-BI-1L-S	3	0,6	1 LED	24
22260556	AB-C3-M12MS-1,0PUR-BI-1L-S	3	1	1 LED	24
22260557	AB-C3-M12MS-2,0PUR-BI-1L-S	3	2	1 LED	24
Wtyczka prosta na złącze zaworowe typu C (8 mm)					
22260566	AB-C3-M12MS-0,3PUR-C-1L-S	3	0,3	1 LED	24
22260567	AB-C3-M12MS-0,6PUR-C-1L-S	3	0,6	1 LED	24

**UNITRONIC® SENSOR Valve-M12**

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Liczba styków	Długość [m]	LED	Napięcie nominalne UN [V]
	S				
22260568	AB-C3-M12MS-1,0PUR-C-1L-S	3	1	1 LED	24
22260569	AB-C3-M12MS-2,0PUR-C-1L-S	3	2	1 LED	24
Wtyczka prosta na złącze zaworowe typu CI (9,4 mm)					
22260562	AB-C3-M12MS-0,3PUR-CI-1L-S	3	0,3	1 LED	24
22260563	AB-C3-M12MS-0,6PUR-CI-1L-S	3	0,6	1 LED	24
22260564	AB-C3-M12MS-1,0PUR-CI-1L-S	3	1	1 LED	24
22260565	AB-C3-M12MS-2,0PUR-CI-1L-S	3	2	1 LED	24

Ostatnia aktualizacja (25.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lappoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16