


Gevlochten kous voor EMC-bescherming, vlamvertragend

Helagaine HEGEMIPV0

Helagaine HEGEMIPV0 EMC gevlochten kous kan worden toegepast voor het beschermen van gevoelige elektronica in combinatie met hoge eisen aan brandveiligheid, zoals in de luchtvaart, allerlei vormen van (openbaar-) vervoer en defensieapplicaties.

Hoofdkenmerken

- excellente elektromagnetische bescherming
- extreem flexibel, oprekbaar en eenvoudig te verwerken
- geen knik bij scherp buigen
- zelfdovend volgens UL94 V0
- superieure slijtvastheid
- met name geschikt voor applicaties met beperkte ruimte of waar beweging optreedt
- wordt geleverd met kunststof slang aan de binnenzijde, ter voorkoming van beschadiging tijdens opslag en transport, tevens maakt dit het invoeren van bekabeling gemakkelijker
- voldoet aan de eisen uit IEC CISPR25 voor radiostoringen in voertuigen, vaartuigen en motoren



HEGEMIPV0 gevlochten kous: EMC-bescherming met verhoogde vlamvertragende eigenschappen.

MATERIAAL	Polyester (PBT), Vertind koper
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +150 °C
EMI eisen	10 kHz tot 1 GHz volgens CISPR25 (DIN VDE 0879-2)
Brandbaarheid	UL94 V0, FMVSS-302



TYPE	Ø D	Min. Ø	Max. Ø	Kleur	Gewicht	Rollengte	Artikelnr.
HEGEMIPV004	4	4	6	tinkleurig en zwart (TCBK)	21,5 g/m	100 m	173-60400
HEGEMIPV006	6	5	10	tinkleurig en zwart (TCBK)	28,5 g/m	100 m	173-60600
HEGEMIPV008	8	8	11	tinkleurig en zwart (TCBK)	26,5 g/m	100 m	173-60800
HEGEMIPV010	10	8	13	tinkleurig en zwart (TCBK)	43,5 g/m	50 m	173-61000
HEGEMIPV012	12	10	15	tinkleurig en zwart (TCBK)	48,0 g/m	50 m	173-61200
HEGEMIPV014	14	12	18	tinkleurig en zwart (TCBK)	58,0 g/m	100 m	173-61400
HEGEMIPV016	16	14	20	tinkleurig en zwart (TCBK)	72,5 g/m	100 m	173-61600
HEGEMIPV018	18	16	22	tinkleurig en zwart (TCBK)	78,6 g/m	50 m	173-61800
HEGEMIPV020	20	18	25	tinkleurig en zwart (TCBK)	100,0 g/m	50 m	173-62000

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Voorgesneden lengten op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.