


SKINDICHT® MR-M hex.

SKINDICHT® MR-M, redukcja sześciokątna, umożliwia korzystanie z dławnic kablowych z mniejszymi gwintami przyłączeniowymi niż istniejące nagwintowane otwory



Wymagana przestrzeń

Korzyści

Umożliwia korzystanie z dławnic z mniejszymi gwintami niż istniejące nagwintowane otwory
Z wyżłobieniem dla O-ringów
Montaż za pomocą klucza płaskiego

Zakres zastosowania

Maszyny
Urządzenia
Obudowy

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączyowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Na zapytanie:

O-ring FKM od -20°C do +200°C

Materiał:

Korpus: mosiądz niklowany
O-ring: NBR

Zakres temperatury:

Od -20°C do +100°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINDICHT® MR-M hex.

Numer katalogowy	Gwint, męski M1	Gwint, żeński M2	Rozmiar klucza SW w mm	Ø A (mm)	Długość całkowita C mm	Thread length D mm	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® MR-M hex.							
52101965	16 x 1,5	12 x 1,5	18	20.2	8.5	5,5	50
52101966	20 x 1,5	16 x 1,5	22	24.4	9.0	6	50
52101967	25 x 1,5	16 x 1,5	28	31.2	10.0	6,5	50
52101968	25 x 1,5	20 x 1,5	28	31.2	10.0	6,5	50
52101969	32 x 1,5	16 x 1,5	36	40.0	11.5	8	25
52101972	32 x 1,5	20 x 1,5	36	40.0	11.5	8	25
52101973	32 x 1,5	25 x 1,5	36	40.0	11.5	8	25
52101974	40 x 1,5	25 x 1,5	43	47.5	12.5	8,5	10
52101975	40 x 1,5	32 x 1,5	43	47.5	12.5	8,5	10
52101976	50 x 1,5	40 x 1,5	54	58.0	14.0	10	5
52101977	63 x 1,5	50 x 1,5	67	74.0	14.0	9,5	5
52101979	75 x 1,5	63 x 1,5	80	90.0	17.0	11	1
SKINDICHT® MR-M nieniklowany, sześciokątny							
52006563	80 x 2	63 x 1,5	85	93.5	23.0	15	1