

FF 42 54/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ze względu na mały pobór mocy przy dużym natężeniu przepływu powietrza wentylatory filtrujące zapewniają bezpieczne i efektywne chłodzenie szafy sterowniczej. W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	FF 42 54/230V GY
Nr zam.	2556750000
Wykonanie	Wentylator filtrujący, IP54, szary
GTIN (EAN)	4050118567373
Ilość	1 Szt.

FF 42 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	252 mm	Szerokość (cale)	9,921 inch
Wysokość	252 mm	Wysokość (cale)	9,921 inch
Głębokość	103 mm	Głębokość (cale)	4,055 inch
Masa netto	1 180 g		

Dane ogólne

Barwny	szary		
Bezpiecznik	6 A		
Emisja zakłóceń	40 dB (A)		
Głębokość mocowania	97 mm		
Klasa filtra	G 4		
Klasa palności wg UL 94	V-0		
MTBF	40 000 h		
Moc		Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz
		znamionowy	18 W
		Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz
		znamionowy	17 W
Napięcie znamionowe	230 V AC $\pm$ 10%		
Pobór prądu		Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz
		Prąd	0,12 A
		Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz
		Prąd	0,1 A
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny		Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz
		Strumień przepływu	125 m³/h
		Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz
		Strumień przepływu	138 m³/h
Rodzaj przyłącza	Styk sprężynowy		
Stopień ochrony (UL)	Type 12		
Strumień przepływu z filtrem wylotowym		Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz
		Strumień przepływu	93 m³/h
		Filtr wylotowy	IP54
		Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz
		Strumień przepływu	102 m³/h
		Filtr wylotowy	IP54
Szerokość otworów montażowych	223 mm		
Wielkość konstrukcyjna	4		
Wysokość mocowania	6 mm		
Wysokość otworów montażowych	223 mm		
Z filtrem	Tak		
Zakres temperatury stosowania	-40...55 °C		
rodzaj montażu	wciskany		
wersja EMC	Nie		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
eClass 9.1	27-18-07-16	eClass 10.0	27-18-07-16

FF 42 54/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności[EU Declaration of Conformity](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Dokumentacja użytkownika

[Installation- and operating instructions](#)

FF 42 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

Wykres



Wykres

