


SKINDICHT® MR-M hex.

SKINDICHT® MR-M, reduceerringen hexagonaal, laat het gebruik toe van kabelwartels met grotere schroefdraadverbinding dan de bestaande schroefdraadopeningen



Benodigde ruimte

Voordelen

Maakt het mogelijk om kabelwartels te gebruiken, waarvan de schroefdraad groter is dan de voorziene opening
Met inkeping voor O-ring
Montage met een sleutel

Toepassing

Machines
Apparaten
Behuizingen

Opmaak

Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Op aanvraag::

FKM O-ring -20 °C tot +200 °C

Materiaal:

Materiaal: vernikkeld messing

O-ring: NBR

Temperatuurbereik:

-30 °C tot +100 °C

SKINDICHT® MR-M hex.**Opmerking**

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SKINDICHT® MR-M hex.**

Artikelnummer	Uitwendige schroefdraad M1	Inwendige schroefdraad M2	SW sleutelmaat mm	Ø A (mm)	Totale lengte, C (mm)	Schroefdraadlengte, D (mm)
SKINDICHT® MR-M hex.						
52101965	16 x 1.5	12 x 1.5	18	20,2	8,5	5,5
52101966	20 x 1.5	16 x 1.5	22	24,4	9	6
52101967	25 x 1.5	16 x 1.5	28	31,2	10	6,5
52101968	25 x 1.5	20 x 1.5	28	31,2	10	6,5
52101969	32 x 1.5	16 x 1.5	36	40	11,5	8
52101972	32 x 1.5	20 x 1.5	36	40	11,5	8
52101973	32 x 1.5	25 x 1.5	36	40	11,5	8
52101974	40 x 1.5	25 x 1.5	43	47,5	12,5	8,5
52101975	40 x 1.5	32 x 1.5	43	47,5	12,5	8,5
52101976	50 x 1.5	40 x 1.5	54	58	14	10
52101977	63 x 1.5	50 x 1.5	67	74	14	9,5
52101979	75 x 1.5	63 x 1.5	80	90	17	11

Laatste update (02.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16