



CUADRO VACÍO

TG ABS 1212-6-o



TG ABS 1212-6-o

Cuadro vacío

CUSTOMIZABLE

124 x 122 x 55 mm

Número de artículo: 10040501

Cajas estancas, Caja y tapa: ABS, gris similar a RAL 7035, con cierre rápido, con seguro antipérdida de la tapa

IP67
IP66

IK07



690V
AC

1000V
DC



Datos técnicos

Dimensiones

Anchura:	124 mm
longitud:	122 mm
Altura:	55 mm
Altura interior:	39 mm

Material:

Cajas:	ABS, gris similar RAL 7035
Tapa:	ABS, gris similar RAL 7035
Junta:	Poliuretano
Tornillo de la tapa:	Acero inoxidable V2A, cierre rápido
Material:	ABS

Accesorios

DAE M12 - Elemento de compensación de presión

LFR - Broca escalonada

NS 35-108 - carríl

TG ABL - Juego de lengüetas de sujeción ext.

TG ISS - Juego de bisagras interiores

TG MPI-1212 - Placas de montaje

TG MPS-1212 - Placas de montaje

TG PST1 - Juego de precintado

TS 15-108 - carríl



CUADRO VACÍO

TG ABS 1212-6-o

Otras propiedades

Clase de protección:	II - Aislante de protección según VDE 0106
Fuerza de golpe:	IK07 según DIN EN 5012 / VDE 0470, parte 100
Temp. ambiente (mínima):	-25 °C
Temp. ambiente (máxima):	40 °C
Temp. ambiente (24 horas):	35 °C
Tensión aislante de medición CA:	690 V
Tensión aislante de medición CC:	1000 V
Libre de metales pesados:	Si
sin PVC:	Si
Sin silicona:	Si
Entradas de conducto:	No
Comportamiento frente al fuego según UL 94:	HB según UL94
Comportamiento frente al fuego según VDE:	650°C según VDE 0471/ EN 60695
Humedad rel. máx. del aire a 25 °C (breve):	95%
Humedad rel. máx. del aire a 40 °C:	50%
Resistencia a la intemperie:	No
Par de apriete del tornillo de la tapa:	1.5 N m