


SKINTOP® MS-SC

SKINTOP® MS-SC, 黄铜电缆夹套, 具有低电阻屏蔽接触, 高导电, 灵活的 EMC 接触, 方便组装



有各种认证



耐温



干扰信号



坚固



最佳应力缓释

优势

适用于有或无内护套的电缆和电线
也适用于将电缆的屏蔽层连接到其连接端上
低电阻屏蔽接头,最佳的 抗电磁干扰防护
高导电性, 柔性抗电磁干扰 插针, 用于不同屏蔽直径的压接
操作步骤简单, 易于安装

应用范围

适用于EMC兼容的铜编织接地, 带铜轴护套的电缆
自动化技术
电讯
测量和控制技术
工业机械和设备安装工程

SKINTOP® MS-SC

产品结构

PG connection thread acc. to DIN 40430

注意

合适的配件请见 SKINTOP® PG 制附件

对于经油漆，阳极氧化处理和粉末喷涂的罩壳，为达到最佳连接效果，请配套使用我们的 EMC SKINDICHT® SM-PE 埋头螺母

技术参数

分类 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 类别描述：电缆螺纹夹套
分类 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Cable screw gland
注意:	安装尺寸和 固定扭矩 参见 T21
材料:	Body: nickel-plated brass Insert: polyamide Sealing: CR O-ring: NBR
防护等级:	IP 68 - 10 bar

备注

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。



SKINTOP® MS-SC

物料编号	物料描述 / 尺寸	螺纹长度 D mm
SKINTOP® MS-SC		
53112210	PG 9	6
53112220	PG 11	6
53112230	PG 13,5	6.5
53112240	PG 16	6.5
53112250	PG 21	7
53112260	PG 29	8
53112270	PG 36	15
SKINTOP® MS-SC XL		
53112310	PG 9	12
53112320	PG 11	12
53112330	PG 13,5	12
53112340	PG 16	12
53112350	PG 21	12
53112360	PG 29	15

SKINTOP® MS-SC

