# SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA6 — это классический параллельно гофрированный защитный рукав, обеспечивающий наилучшую защиту благодаря своей структуре и универсальным принадлежностям

**Информация**
Высокая надёжность в случае пожара





- Различные разрешение на эксплуатацию
- Расширенный температурный диапазон
- Надёжность
- Незначительный вес
- Без галогенов
- Высокая стойкость к воздействию химических веществ
- Не поддерживают горение

Last Update (11.02.2018)
©2018 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

# SILVYN® RILL PA 6

## Преимущества
Стабильные по форме
Гибкие
Высокая огнестойкость, самозатухающие по UL 94V-0
Прочные
Небольшой вес

## Области применения
Машиностроение
Общественные сооружения
Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение
Для подвижного применения
Вне помещений (чёрные)

## Характеристики
Без галогенов и кадмия
Износостойкие
Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и другим химическим веществам

## Стандарты / Сертификаты соответствия
UL File Nr. E308201

## Конструкция
Гофрированные защитные рукава из полиамида (PA6)

## Примечание
Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям, черные

## Technical Data

| | |
|---|---|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001175<br>ETIM 5.0 Class-Description: Гофрированный рукав из полимеров |
| Классификация ETIM 6: | Обозначение класса ETIM 6.0: EC001175<br>Описание класса ETIM 6.0: Гофрированный пластиковый шланг |
| Сертификаты соответствия: | IEC EN 61386-23<br>UL File No. E308201<br>DNV, Lloyd's Register<br>EN 45545-2 (HL-3) |
| Поставляемые цвета: | Серый (RAL 7031)<br>Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению |
| Материал: | PA 6<br>Без силикона<br>Без галогенов<br>Огнестойкость по UL 94V-0 |
| Температурный диапазон: | от -40 °C до +115 °C<br>кратковременно +150 °C |


©2018 Lapp Group - Technical changes reserved

# SILVYN® RILL PA 6

**Note**
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.


©2018 Lapp Group - Technical changes reserved

LAPP GROUP

PRODUCT INFORMATION

# SILVYN® RILL PA 6

| Артикул | Номинальный размер | Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм | Радиус изгиба, мм | Suitable for SILVYN®KLICK-M/90°M | Suitable for SILVYN® KLICK PG/90°PG | Подходят для SILVYN® KLICK-GPZ-M/GPZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVYN® RILL PA 6 серый | | | | | | |
| 61746939 | 10 | 6,5 x 10 | 13 | 10 x 1,0 | 7/- | 12 x 1,5/7 |
| 61746940 | 13 | 10 x 13 | 20 | 12 x 1,5/16 x 1,5 | 9 | 16x1,5/9 |
| 61746950 | 16 | 12 x 15,8 | 35 | 16 x 1,5/20 x 1,5 | 11 | 20x1,5/11 |
| 61747010 | 18 | 14,3 x 18,5 | 40 | - | 13,5 | -/13,5 |
| 61746960 | 21 | 16,5 x 21,2 | 45 | 20 x 1,5 | 16 | 25x1,5/16 |
| 61746970 | 28 | 23 x 28,5 | 55 | 25 x 1,5 | 21 | 32x1,5/21 |
| 61746980 | 34 | 29 x 34,5 | 65 | 32 x 1,5 | 29 | 40x1,5/29 |
| 61746990 | 42 | 36 x 42,5 | 90 | 40 x 1,5 | 36 | 50x1,5/36 |
| 61747000 | 54 | 48 x 54,5 | 100 | 50 x 1,5 | 48 | 63x1,5/48 |
| SILVYN® RILL PA 6 чёрный | | | | | | |
| 61746935 | 10 | 6,5 x 10 | 13 | 10 x 1,0 | 7/- | 12 x 1,5/7 |
| 61746945 | 13 | 10 x 13 | 20 | 12 x 1,5/16 x 1,5 | 9 | 16x1,5/9 |
| 61746955 | 16 | 12 x 15,8 | 35 | 16 x 1,5/20 x 1,5 | 11 | 20x1,5/11 |
| 61747015 | 18 | 14,3 x 18,5 | 40 | - | 13,5 | -/13,5 |
| 61746965 | 21 | 16,5 x 21,2 | 45 | 20 x 1,5 | 16 | 25x1,5/16 |
| 61746975 | 28 | 23 x 28,5 | 55 | 25 x 1,5 | 21 | 32x1,5/21 |
| 61746985 | 34 | 29 x 34,5 | 65 | 32 x 1,5 | 29 | 40x1,5/29 |
| 61746995 | 42 | 36 x 42,5 | 90 | 40 x 1,5 | 36 | 50x1,5/36 |
| 61747005 | 54 | 48 x 54,5 | 100 | 50 x 1,5 | 48 | 63x1,5/48 |

Last Update (11.02.2018)
©2018 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16