

UNITRONIC® SENSOR M8

Conector M8 fișă sau priză și un capăt liber

Actuator - senzor

cablu de conectare cu 3-, 4 poli, ștecher M8/conector M8 la capătul liber al cablului, codare A, PUR fără halogen, IP65/IP67/IP68, LED, adecvat pentru utilizarea ca lanțuri de tracțiune

Informații

Other types are available at
www.lappgroup.com/assemblyfinder
or on request



Impermeabil



Lanț port cablu



Cerința de spațiu



Automation/Făltinstallat

Beneficii

Reduceri de costuri, datorită instalări rapide și ușoare

Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte

Se evită erorile de conectare

contacte aurite pentru rezistență de contact minimă

Domeniul de utilizare

Pentru eforturi mecanice ridicate și condiții dure de funcționare

UNITRONIC® SENSOR M8

Caracteristicile produsului

rezistent UV
Rezistență bună la uleiuri și substanțe chimice
Fără PVC sau PWIS
Potrivit pentru lanț portcablu
Include suportul de etichetă

Normă de referință / aprobări

Fără halogen, conform cu DIN VDE 0472
UL document nr: E249137
întârzierea propagării focului conform UL 1581 FT-2

Descrierea produsului

Secțiunea conductorului: 0.25 mm²
Codul culorilor: 3-pini: bn (1), bu (3), bk (4) 4-pini: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
Izolație exterioară: PUR, negru

Date Tehnice

Clasificare:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Patch cord pentru senzori / actuatoare
Material:	Contact: CuSn Acoperit cu : Ni/Au Randalina: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Corp de prindere: TPU, cu întârziere la propagarea focului și autostingere
Raza minimă de îndoire:	Instalare fixă: 5 x diametrul cablului Flexibil: 10 x diametrul exterior
Clasa de protecție:	IP65/IP67
Temperatura ambientală (de operare):	Priză/fișă: -25°C to +90°C Instalare fixă -40°C la +80°C Flexibil -25°C la +80°C
Codarea:	Standard A
Curent nominal (A):	4 A

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere
Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
certificările UL pot fi găsite în fișa tehnică

**UNITRONIC® SENSOR M8**

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Lungime (m)	Design	LED	Tensiune nominală (V)
22260204	AB-C3-M8MS-2,0PUR	3	2	gerade	nr	60
22260205	AB-C3-M8MS-5,0PUR	3	5	gerade	nr	60
22260218	AB-C3-M8MS-10,0PUR	3	10	gerade	nr	60
22260053	AB-C3-M8MA-2,0PUR	3	2	gewinkelt	nr	60
22260987	AB-C3-M8MA-5,0PUR	3	5	gewinkelt	nr	60
22260055	AB-C3-M8MA-10,0PUR	3	10	gewinkelt	nr	60
priză						
22260202	AB-C3-2,0PUR-M8FS	3	2	gerade	nr	60
22260200	AB-C3-5,0PUR-M8FS	3	5	gerade	nr	60
22260219	AB-C3-10,0PUR-M8FS	3	10	gerade	nr	60
22260203	AB-C3-2,0PUR-M8FA	3	2	gewinkelt	nr	60
22260201	AB-C3-5,0PUR-M8FA	3	5	gewinkelt	nr	60
22260220	AB-C3-10,0PUR-M8FA	3	10	gewinkelt	nr	60
22260275	AB-C3-2,0PUR-M8FA-2L	3	2	gewinkelt	2 LEDs	24
22260276	AB-C3-5,0PUR-M8FA-2L	3	5	gewinkelt	2 LEDs	24
22260277	AB-C3-10,0PUR-M8FA-2L	3	10	gewinkelt	2 LEDs	24
22260300	AB-C4-M8MS-2,0PUR	4	2	gerade	nr	30
22260308	AB-C4-M8MS-5,0PUR	4	5	gerade	nr	30
22260318	AB-C4-M8MS-10,0PUR	4	10	gerade	nr	30
22260056	AB-C4-M8MA-2,0PUR	4	2	gewinkelt	nr	30
22260057	AB-C4-M8MA-5,0PUR	4	5	gewinkelt	nr	30
22260058	AB-C4-M8MA-10,0PUR	4	10	gewinkelt	nr	30
priză						
22260309	AB-C4- 2,0PUR-M8FS	4	2	gerade	nr	30
22260310	AB-C4- 5,0PUR-M8FS	4	5	gerade	nr	30
22260317	AB-C4-10,0PUR-M8FS	4	10	gerade	nr	30
22260311	AB-C4- 2,0PUR-M8FA	4	2	gewinkelt	nr	30
22260312	AB-C4- 5,0PUR-M8FA	4	5	gewinkelt	nr	30
22260319	AB-C4-10,0PUR-M8FA	4	10	gewinkelt	nr	30

Ultima actualizare (22.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M8

