

LED STAR CLASSIC B 25 4 W/827 CD E14

LED STAR CLASSIC B | LED lamps, classic mini-candle shape



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Zastosowania domowe
- Żyrandole
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w oprawach zewnętrznych (co najmniej IP65)

Korzyści ze stosowania produktu

- Niskie obciążenie cieplne (w porównaniu ze standardowym produktem referencyjnym)
- Bardzo niskie zużycie energii
- Odporność na wstrząsy i drgania dzięki technologii LED
- Wyjątkowo długa trwałość
- Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Bezpośrednio zastępuje zwykłe żarówki

Cechy produktu

- Profesjonalne lampy dla napięcia sieciowego
- Nieprzystosowane do pracy z regulatorami
- Dobre oddawanie barw ($R_a \geq 80$) i stabilność barw przez cały czas eksploatacji lampy
- Trzonek: E14
- Lampy niezawierające rtęci



Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc konstrukcji	4.00 W
Moc znamionowy	4.00 W
Napięcie znamionowy	230 V
Częstotliwość pracy	50...60 Hz
Współczynnik mocy λ	0.50
Ekwiwalentna moc żarówki	25 W


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	250 lm
Znamionowy strumień świetlny	250 lm
Temperatura barwowa	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Warm White
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤ 6 sdc

Dane świetlne

Czas startu (60 %)	0.50 s
Czas startu	0.5 s

Wymiary i waga



Długość całkowita	105.0 mm
Średnica	38.0 mm
Bańka zewnętrzna	B35
Długość	105.0 mm

Trwałość

Karta katalogowa produktu

Trwałość	0 h
Liczba cykli włączeniowych	100000

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Nie zawiera rtęci	Tak
Kształt / wersja	Przezroczysta
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak
Przypis tylko dla produktów	Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy/Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów.

Możliwości


Ściemnianie	Nie
-------------	-----

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	DRBB/C-4-220-240-E14-35/97
Oznaczenie produktu	S CLB25 4W/827

Karta katalogowa produktu

Rozsył światła



Rozkład widmowy promieniowania

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899913622	LED STAR CLASSIC B 25 4 W/827 CD E14	Karton wysylkowy 6	261 mm x 153 mm x 136 mm	5.43 dm ³	631.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Informacje pisemne

Więcej produktów i aktualne informacje na temat lamp LED na stronie

▶ www.osram.pl/ledlamps

Gwarancja, patrz

▶ www.osram.pl/gwarancja

Oświadczenie

Karta katalogowa produktu

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.