



# Zasilacz awaryjny UPS RACK | 6KVA | 4800 W | LCD

Kod produktu: 53943

WZasilacz awaryjny UPS RACK przystosowany do montażu w szafach Rackowych. Spełni wymagania każdego, kto chce mieć kontrolę nad stabilnym działaniem swoich urządzeń niezależnie od wahań zasilania sieciowego.

## ZASILACZ AWARYJNY

Zasilacz awaryjny UPS Rack charakteryzuje się najlepszą jakością oraz wykonaniem z wysokiej jakości materiałów. Należy on do zasilaczy awaryjnych typu On-Line, co wiąże się z dostarczaniem czystej energii elektrycznej o kształcie sinusoidalnym, ponadto zabezpieczy urządzenia przed różnymi problemami sieci.

Zasilacz awaryjny UPS charakteryzuje się technologią podwójnej konwersji z jednofazowym wejściem oraz wyjściem co ma przekładać się na zabezpieczenie przed skokami napięcia w sieci.

Zapewnia on bezprzerwowe zasilanie sieciowe dlatego jest idealnym rozwiązaniem w przypadkach, kiedy chcemy zabezpieczyć swoje urządzenia przed wahaniami napięcia oraz przed brakiem zasilania sieciowego.

Zasilacz awaryjny UPS ma zazwyczaj zastosowanie w miejscach, w których bardzo zwraca się uwagę na zapewnienie nieprzerwanego zasilania, niezawodności działania oraz jego wysokiej jakości.

Dzięki dołączonemu oprogramowaniu istnieje też możliwość monitorowania podstawowych działań zasilacza awaryjnego UPS.

Ponadto charakteryzuje się wysoką trwałością oraz niezawodnością działania co zapewnia bezpieczeństwo podłączonych do niej urządzeń. Posiada niewielkie rozmiary, jest przyjazny dla użytkownika oraz cechuje się niskim kosztem utrzymania.

## DANE TECHNICZNE

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| CZAS PRZENOSZENIA            | 4ms                                                     |
| MOC                          | 6KVA / 4800W                                            |
| POJEMNOŚĆ ZNAMIONOWA         | 6 KVA                                                   |
| WSPÓŁCZYNNIK MOCY            | 0.8                                                     |
| TYP URZĄDZENIA OBCIĄŻAJĄCEGO | Urządzenia wrażliwe na występowanie skoków napięcia, PC |

|                                           |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CZĘSTOTLIWOŚĆ AC</b>                   | 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                  |
| <b>ZAKRES WYJŚCIOWY (TRYB PRZEWODOWY)</b> | 220 ~ 230 Vac 10                                                                                                                                               |
| <b>CZĘSTOTLIWOŚĆ WYJŚCIOWA</b>            | 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                  |
| <b>GNIAZDA WYJŚCIOWE</b>                  | 1xRJ45 (input, output)<br>1xUSB typ B<br>Kartę SNMP (Opcjonalna)<br>Karta AS-400 (Opcjonalna)                                                                  |
| <b>WYŚWIETLACZ</b>                        | LCD                                                                                                                                                            |
| <b>TEMPERATURA PRACY</b>                  | 20 C do 40 C                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA</b>         | -15 C do 45 C                                                                                                                                                  |
| <b>TEMPERATURA OTOCZENIA</b>              | 0 C do +40 C                                                                                                                                                   |
| <b>WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA PRZECHOWYWANIA</b> | 0% do 90%                                                                                                                                                      |
| <b>ZASTOSOWANIE</b>                       | Centra przetwarzania danych<br>Środowiska przemysłowe i produkcyjne<br>Centra medyczne<br>Zastosowanie w miejscach gdzie wymagana jest niezawodność działania. |
| <b>ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA</b>               | Instrukcja obsługi<br>Karta gwarancyjna<br>Płyta CD z oprogramowaniem                                                                                          |
| <b>HAŁAS</b>                              | 35dB ( 1 metr od przedniego panelu)                                                                                                                            |
| <b>OCHRONA SIECI</b>                      | RJ45                                                                                                                                                           |
| <b>SYSTEM KOMUNIKACJI</b>                 | USB                                                                                                                                                            |
| <b>WYMIARY</b>                            | 660 x 430 x 130 mm 3U                                                                                                                                          |
| <b>WAGA</b>                               | 15.9 kg                                                                                                                                                        |
| <b>GWARANCJA</b>                          | 24 miesiące                                                                                                                                                    |
| <b>KOD EAN</b>                            | 5901878539430                                                                                                                                                  |