

## Broszura informacyjna

# 92 08 79 ESD

## Pincety do pozycjonowania ESD

DIN EN 61340 -5-1



- Ułatwia chwytanie, wkładanie i wyciąganie nawet najmniejszych, wydłużonych elementów
- Z powierzchniami chwytającymi o dopasowanych wymiarach, np. do pewnego i bezpiecznego pozycjonowania lub wyciągania delikatnych, zaokrąglonych lub prostopadłościennych elementów
- Dla technologii otworów przelotowych (THT) i technologii pin-in-hole (PIH)
- Antymagnetyczna dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami elektromagnetycznymi
- Tylko wersja ESD: umożliwia kontrolowaną kompensację różnic potencjałów pomiędzy operatorem a elementami elektronicznymi
- Tylko wersje ESD: z testowaną powłoką z czarnej żywicy epoksydowej o rezystancji powierzchniowej między  $10^4$  a  $10^9$  omów
- Stal nierdzewna

### Ogólna

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Nr art.                 | 92 08 79 ESD                    |
| EAN                     | 4003773054641                   |
| Materiał                | stal nierdzewna                 |
| Powierzchnie chwytające | Powierzchnie chwytające gładkie |
| Waga                    | 15 g                            |
| Wymiary                 | 122 x 10 x 14,5 mm              |
| Norma                   | DIN EN 61340 -5-1               |
| Reach-konform           | nie                             |
| RohS-konform            | nie                             |

### Atrybuty techniczne

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Powierzchnia           | matowe                                 |
| Wersja                 | prosta                                 |
| Szerokość końcówki (A) | 2,5 mm                                 |
| Szerokość końcówki (B) | 4 mm                                   |
| Odporność na korozję   | tak                                    |
| Odporność na kwasy     | bardzo dobry                           |
| Testowana ESD          | tak                                    |
| izolowane wg VDE       | nie                                    |
| Branże                 | Dla elektroników                       |
| Magnetyczna            | niemagnetyzowalne (80%)                |
| Zachowanie             | rozpraszająca ładunki elektrostatyczne |

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040500   |
| ETIM 5.0       | EC000182   |
| ETIM 6.0       | EC000182   |
| proficl@ss 6.0 | EAB696c019 |
| UNSPSC 13.1    | 27112149   |

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych