



# CorePro LEDspot MV

## CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 830 36D

Światłówki CorePro LEDspot to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punkowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z uchwyty GU10. Są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Modele CorePro LEDspot zapewniają doskonałą energooszczędność i ograniczają koszty konserwacji.

### Danych wyrobów

| Informacje podstawowe                                                                              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Trzonek                                                                                            | GU10 [ GU10]    |
| Trwałość nominalna (Nom)                                                                           | 15000 h         |
| Cykł załączania                                                                                    | 50000X          |
| Dane techniczne                                                                                    | 2-25W           |
| Dane techniczne oświetlenia                                                                        |                 |
| kod barwy                                                                                          | 830 [ Tb 3000K] |
| Kąt rozsyłu światła (Nom)                                                                          | 36 °            |
| Strumień świetlny (Nom)                                                                            | 190 lm          |
| Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)                                                               | 190 lm          |
| Światłość (Nom)                                                                                    | 400 cd          |
| Oznaczenie koloru                                                                                  | biała (WH)      |
| Znamionowy kąt rozsyłu światła                                                                     | 36 °            |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom)                                                              | 3000 K          |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)                                                            | 87.50 lm/W      |
| Jednorodność barw                                                                                  | <6              |
| Wskaźnik oddawania barw (Nom)                                                                      | 80              |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom) | 70 %            |


| Luminous Flux In 90° Cone (Rated)                   | 175 lm      |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Eksploatacja i połączenie elektryczne               |             |
| Częstotliwość wejściowa                             | 50 do 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom)                                 | 2 W         |
| Prąd lampy (Nom)                                    | 20 mA       |
| Równoważna moc w watach                             | 25 W        |
| Czas uruchomienia (Nom)                             | 0.5 s       |
| Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)                | 0.5 s       |
| Współczynnik mocy (Nom)                             | 0.45        |
| Napięcie (Nom)                                      | 220-240 V   |
| Temperatura                                         |             |
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom)                | 85 °C       |
| Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego |             |
| Funkcja ściemniania                                 | brak        |
| Certyfikaty i zastosowania                          |             |
| Energooszczędny produkt                             | tak         |
| Odpowiednie do oświetlania akcentującego            | tak         |

## CorePro LEDspot MV

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) | A++                                  |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 2 kWh                                |
| <b>Dane techniczne produktu</b>           |                                      |
| Pełny kod produktu                        | 871869656324300                      |
| Nazwa produktu na zamówieniu              | CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 830 36D |
| EAN/UPC - Produkt                         | 8718696563243                        |

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Kod zamówienia                                     | 56324300     |
| Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce       | 1            |
| Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym | 10           |
| Materiał Nr (12NC)                                 | 929001219902 |
| Waga netto (szt.)                                  | 0.038 kg     |

### Rysunki techniczne



GU10 230V 2W-25W 36D 3000K ND

| Product                              | D     | C     |
|--------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 830 36D | 50 mm | 54 mm |

### Dane fotometryczne

