


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Do stosowania w środowisku przemysłowym

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Zasięg działania

[mm]

60

OBF

Zasięg działania

[mm]

90

OCF (High Power)

Zasięg działania

[mm]

650

OO50

Zasięg działania

[mm]

300

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...70

Dane mechaniczne

Waga

[g]

45

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M4

E20651



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M

Długość	[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia	[mm]	30
Układu światłowodu		
Wymiary rdzenia	[mm]	1 x 1 + 16 x 0,25
Materiał światłowodu		PMMA
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		PE
Akcesoria		
Dostarczane elementy		Nakrętka heksagonalna: 2 x M4 podkładki zębate: 2
Akcesoria (opcjonalne)		Obcinacz do światłowodów:, E20600
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.