DISSIPATORE E KIT DI MONTAGGIO

Guida alla scelta


Descrizione	Dimensioni	Peso	Codice prodotto
Dissipatore, 0,9 °C/W	110 x 100 x 90 mm	1458 g	**26532752N**
Dissipatore, 1,1 °C/W	89,8 x 81 x 98 mm	485 g	**26532753N**
Dissipatore, 1,2 °C/W	100 x 40 x 100 mm	547 g	**26532754N**
Dissipatore, 1,75 °C/W	45 x 73,5 x 100 mm	355 g	**26532755N**
Dissipatore, 2,2 °C/W	45 x 73,5 x 80 mm	290 g	**26532756N**
Kit di montaggio a vite del dissipatore, per relè allo stato solido nel formato Hockey Puck	100 x 60 x 10 mm	40 g	**26532001**
Kit di montaggio a vite del dissipatore, per relè allo stato solido trifase	100 x 60 x 10 mm	40 g	**26532002**


DISSIPATORE, 0,9 °C/W

Codice prodotto: **26532752N**

Dimensioni: **110 x 100 x 90 mm** | Peso: **1458 g**









DISSIPATORE, 1,1 °C/W

Codice prodotto: **26532753N**

Dimensioni: **89,8 x 81 x 98 mm** | Peso: **485 g**








DISSIPATORE, 1,2 °C/W

Codice prodotto: **26532754N**

Dimensioni: **100 x 40 x 100 mm** | Peso: **547 g**






DISSIPATORE, 1,75 °C/W

Codice prodotto: **26532755N**

Dimensioni: **45 x 73,5 x 100 mm** | Peso: **355 g**






DISSIPATORE, 2,2 °C/W

Codice prodotto: **26532756N**

Dimensioni: **45 x 73,5 x 80 mm** | Peso: **290 g**





Kit di montaggio a vite del dissipatore, per relè allo stato solido nel formato Hockey Puck

Codice prodotto: **26532001**



M4x20 (SW3)



M4x12



M3x8



M4x10



Q7x7 M4



Kit di montaggio a vite del dissipatore, per relè allo stato solido trifase

Codice prodotto: **26532002**



M4x12



M4x16



Ø4x10



12x8x2 Ø4.3



M5x10



M4



PASTA E PAD TERMICI

Guida alla scelta


Descrizione	Dimensioni	Peso	Codice prodotto
Pad termico, pretagliato	44,5 x 57,5 x 0,06 mm	5 g	**26532720N**
Pad termico, adesivo	36,8 x 36,8 x 0,06 mm	5 g	**26532722N**
Pasta termica	130 x 55 x 25 mm	70 g	**26532003**
Etichetta Identificativa	16 x 8 x 1 mm	1 g	**26532004**

PAD TERMICO | PRETAGLIATO

Codice prodotto: **26532720N**

Dimensioni: **44,5 x 57,5 x 0,06 mm** | Peso: **6 g**







Spessore	0,003" (0,076mm)
Densità	2,1 g/cc
Temperatura di ammorbidimento cambio fase	52 °C
Temperatura massima d'uso	200 °C
Impedenza termica a 5 psi a 34,5 Kpa	 0,03 °C-in²/W 0,193 °C-cm²/W

PAD TERMICO | ADESIVO

Codice prodotto: **26532722N**

Dimensioni: **36,8 x 36,8 x 0,06 mm** | Peso: **5 g**





PASTA TERMICA

Codice prodotto: **26532003**

Dimensioni: **130 x 55 x 25 mm** | Peso: **70 g**




Colore	Bianco
Base	Miscela di fluidi sintetici
Componente termoconduttivo	Ossidi metallici in polvere
Conduttività termica	0,9 W/m.k
Densità a 20 °C	2,04 g/cm³
Intervallo di temperatura	-50 °C → +170 °C
Perdita di peso dopo 168 ore a 170 °C	0,98 %
Permittività a 10^6 Hz:	4,2
Resistenza specifica	1 x 1014 Ω/cm
Rigidità dielettrica	42 kV/mm
Penetrazione	210-250

ETICHETTA IDENTIFICATIVA

Codice prodotto: **26532004N**

Codice prodotto: **16 x 8 x 1 mm** | Peso: **1 g**





Solo per GNR, GNRS, GNR3, GN3, GN0 Smart Module


ADATTATORE

Guida alla scelta			
Descrizione	Dimensioni	Peso	Codice prodotto
Adattatore guida DIN per relè allo stato solido nel formato Hockey Puck	110 x 45 x 15 mm	65 g	**26532764N**

Codice prodotto: **26532764N**

Dimensioni: **110 x 45 x 15 mm** | Peso: **65 g**






CONNETTORI

Guida alla scelta			
Descrizione	Dimensioni	Peso	Codice prodotto
GN2, 4 Pin, 4 poli 90° & 270° connettore a vite	23 x 19 x 27 mm	13 g	**26532005**
GN2, 4 Pin, 4 poli 270° connettore a vite	15 x 12 x 20 mm	7 g	**26532006**

Codice prodotto: **26532005**

Dimensioni: **23 x 19 x 27 mm** | Peso: **13 g**



Codice prodotto: **26532006**

Dimensioni: **15 x 12 x 20 mm** | Peso: **7 g**

