




## Przewód łączeniowy

VDOAH050MSD0002C05STAH050MSS



## Aplikacja

Konstrukcja

Bezhalogenu; styki pozłacane; kabel ekranowany;  
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Aplikacja

sieć CAN

## Dane elektryczne

|                                 |     |                   |
|---------------------------------|-----|-------------------|
| Napięcie zasilania              | [V] | < 30 AC / < 36 DC |
| Maks. całkowity prąd obciążenia | [A] | 4                 |

## Warunki pracy

|                                                                |      |                      |
|----------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| Temperatura otoczenia                                          | [°C] | -25...80             |
| Temperatura składowania                                        | [°C] | -25...55             |
| Wilgotność przechowywania                                      | [%]  | 10...100             |
| Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą |      | 1K22/ DIN 60721-3-1  |
| Ochrona                                                        |      | IP 67; IP 68; IP 69K |

## Dane mechaniczne

|                                             |     |                                         |
|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| Waga                                        | [g] | 234,65                                  |
| Materiał                                    |     | obudowa: PUR czarny; uszczelnienie: FKM |
| Odlewany materiał obudowy                   |     | TPU                                     |
| Materiał nakrętki                           |     | mosiądz, niklowany                      |
| Materiał uszczelnienia                      |     | FKM                                     |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |     | tak                                     |



## Przewód łączeniowy

VDOAH050MSD0002C05STAH050MSS

|                                             |                                                      |                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                                       |
|                                             | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                             | Cykle zginania                                       | > 5 Mio.                                                                                       |
|                                             | Odształcenie przy skręcaniu                          | ± 180 °/m                                                                                      |


## Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

## Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, czarny; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



## Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, fiolet, Ø 8,4 mm, ekranowany; RD / BK: 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,15 mm)

## Podłączenie



## Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, czarny; Nakrętka: mosiądz, niklowany; uszczelnienie: FKM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm

