


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M4/F16X0,265/2M



Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Aplikacja

Krótki promień wygięcia

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Zasięg

[mm]

150

OBF

Zasięg

[mm]

210

OCF (High Power)

Zasięg

[mm]

2590

OO50

Zasięg

[mm]

800

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...70

Dane mechaniczne

Waga

[g]

47

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M4

E20615



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M4/F16X0,265/2M

Długość głowicy	[mm]	15
Długość	[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia	[mm]	9
Układu światłowodu		
Wymiary rdzenia	[mm]	16 x 0,25
Materiał światłowodu		PMMA
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		PE

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 4 x M4 podkładki zębate: 4
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów:, E20600

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------