

D02 UQ gR 20A/400V

Specyfikacja



ETI Kod	004312001
Opis	D02 UQ gR 20A/400V
Waga	13
Poziom	SYSTEM D0
Wskaźnik	Widoczny górny
Wymiary	E18
Napięcie znamionowe DC (V)	250
Prąd znamionowy (A)	20
Typ	D0
Wielkość	D02
Grupa produktowa	Zabezpieczenie półprzewodników
Charakterystyka	gR (general purpose semiconductor protection)
Napięcie znamionowe AC (V)	400
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (V)	50
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (V)	8

Strona produktu online

Inna dokumentacja




Katalog danych technicznych
Deklaracja EU




Klasyfikacja międzynarodowa ETIM

Prąd znamionowy	20A
Napięcie znamionowe	250V
Kod koloru	Niebieski
Rozmiar	D02
Charakterystyka	gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	visual top
Zdolność łączeniowa	50

Charakterystyki energetyczne (całek Joule'a)



Charakterystyki czasowo-prądowe



Rysunek wymiarowy

