

Klucze trzpieniowe do śrub z gniazdem sześciokątnym



EAN:	4013288041234	Wymiar:	132x23x4 mm
Numer części:	05022073001	Waga:	12 g
Numer artykułu:	950 PKL inch	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82041100

- Klucz trzpieniowy do wkrętów z gniazdem sześciokątnym
- Hex-Plus wydłuża żywotność wkrętów z gniazdem sześciokątnym
- Długie ramię z końcówką sferyczną
- BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną i długą żywotność
- Stalowy

Wysokiej jakości klucz trzpieniowy stalowy do śrub i wkrętów z gniazdem sześciokątnym. Profil Hex-Plus, zapewniający większą powierzchnię styku w gnieździe, minimalizuje efekt działania karbu i ryzyko odkształcenia gniazda śruby. Kulka umieszczona na długim ramieniu umożliwia łatwą pracę trudno w dostępnych przestrzeniach montażowych. Klucz poddany procesowi obróbki powierzchni Black Laser wyróżnia się doskonałą ochroną powierzchni oraz wysoką trwałością. Wygrawerowane laserowo i dzięki temu odporne na ścieranie oznaczenie rozmiarów umożliwia szybki dostęp do potrzebnych narzędzi.

Link

https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkl_inch.html

Wera - 950 PKL inch
05022073001 - 4013288041234

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucze trzpieniowe do śrub z gniazdem sześciokątnym

Klucze trzpieniowe



Odrzuciliśmy klasyczne klucze trzpieniowe, gdyż zbyt często powodują odkształcenie gniazda śruby, wskutek czego śruby nie można już odkręcić, a klucz wyslizguje się z gniazda. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe powierzchnie styku w gnieździe śruby. Efekt działania karbu i ryzyko odkształcenia gniazda śruby są w ten sposób ograniczane. Profil Hex-Plus pozwala dodatkowo na przeniesienie momentu obrotowego większego o 20%.

Hex-Plus



Śruby z gniazdem sześciokątnym są problematyczne, ponieważ powierzchnie styku, za pośrednictwem których następuje przenoszenie siły z narzędzia na śrubę, są bardzo małe. Rezultatem tego może być uszkodzenie gniazda śruby. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe powierzchnie styku, które temu zjawisku zapobiegają. Profil Hex-Plus pozwala dodatkowo na przeniesienie momentu obrotowego większego o 20%. Dodatkowo narzędzia Hex-Plus mogą być stosowane do standardowych wkrętów z gniazdem sześciokątnym!

Końcówka kulista



Kulka umieszczona na końcówce wkrętaka pozwala na odchylenie osi narzędzia względem osi wkrętu, umożliwiając dokręcanie i odkręcanie pod kątem.

Oznaczenie wielkości



Wszystkie klucze trzpieniowe posiadają oznaczenie rozmiarów umożliwiające szybki dostęp do właściwego narzędzia; klucze trzpieniowe "Take it easy" posiadają dodatkowo oznaczenie kolorystyczne.

Doskonała ochrona powierzchni



Klucze trzpieniowe chromowane odznaczają się doskonałą ochroną powierzchni oraz wysoką trwałością.

Link

https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkl_inch.html

Wera - 950 PKL inch
05022073001 - 4013288041234

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

					
	inch	mm	mm	inch	inch
05022079001 ¹⁾	0,05	83	14	3 1/4	9/16
05022081001 ¹⁾	1/16	91	15	3 1/2	19/32
05022068001	5/64	100	16	4	5/8
05022070001	3/32	112	18	4 7/16	23/32
05022071001	7/64	119	19	4 3/4	3/4
05022072001	1/8	126	20	5	25/32
05022073001	9/64	132	23	5 3/16	29/32
05022074001	5/32	140	25	5 1/2	1
05022076001	3/16	160	25	6 5/16	1
05022078001	7/32	180	27	7 1/16	1 1/16
05022080001	1/4	190	34	7 1/2	1 5/16
05022082001	5/16	200	36	8	1 7/16
05022095001	3/8	212	38	8 3/8	1 1/2
05022096001	1/2	224	40	9	1 9/16

1) Tradycyjny profil sześciokątny

Link

https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkl_inch.html

Wera - 950 PKL inch
05022073001 - 4013288041234

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de