Kabel mini DisplayPort 1.1 męski > DVI 24+1 męski 3 m

Opis

Kabel firmy Delock może być użyty do podłączenia wyświetlacza z gniazdem DVI do komputera PC lub laptopa z interfejsem mini Displaport.



Numer artykułu 83990

EAN: 4043619839902

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  1 x 20-pinowy mini DisplayPort męski >
  1 x DVI 24+1 męskie z śrubami
- Chipset: NXP PTN3361
- DVI-D (Single Link), VGA bez okablowania
- Specyfikacja DisplayPort 1.1a
- Przewód pasywny (level shifter), odpowiedni tylko dla kart graficznych z wyjściem DP++
- Kierunek transmisji sygnału: wejście mini DisplayPort > wyjście DVI
- Rodzaj kabla: 32 AWG
- Średnica kabla: ok. 5,5 mm
- Skrętka kablowa
- Miedziany przewodnik
- Pozłacane złącze
- Potrójnie ekranowany przewód
- Szybkość transmisji danych do 3,96 Gb/s
- Rozdzielczość do 1920 x 1200 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 3 m

Wymagania systemowe

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

- Jedno wolne złącze żeńskie mini DisplayPort DP++

Zawartość opakowania

- Kabel mini DisplayPort do DVI

Zdjęcia





Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Ogólne

Specyfikacja:	DisplayPort 1.1

Interfejs

Złącze:	1 x 20-pinowy mini DisplayPort męski 1 x DVI 24+1 męskie z śrubami

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	3,96 Gbps
Maksymalna rozdzielczość ekranu:	1920 x 1200 @ 60 Hz

Właściwości fizyczne

Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla ze złączem:	3 m
Wykończenie złącza:	pozłacane
Wykończenie pinów:	pozłacane
Materiał przewodnika:	miedź
Średnica kabla:	32 AWG 5,5 mm
Tarcza:	triple

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**