

Klucz dynamometryczny Click-Torque A 6 z przełączalną grzechotką, 1/4" x 2.5-25 Nm

Klucz dynamometryczny z serii Click-Torque



EAN:	4013288193186	Wymiar:	320x50x50 mm
Numer części:	05075605001	Waga:	517 g
Numer artykułu:	Click-Torque A 6	Kraj pochodzenia:	TW
		Numer taryfy celnej:	82041100

- Z czopem lub gniazdem wejściowym sześciokątnym 1/4", grzechotką przełączalną z 45 zębami
- Prosta regulacja i zabezpieczenie żądanego momentu obrotowego za pomocą słyszalnego i wyczuwalnego zablokowania po osiągnięciu wartości skali
- Słyszalny i wyczuwalny mechanizm wyzwalający sygnalizujący osiągnięcie ustawionej wartości momentu obrotowego
- Zakres pomiarowy: 2.5-25 Nm; Dokładność pomiaru do $\pm 4\%$ zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Bardzo wytrzymała konstrukcja z ergonomiczną, 2-komponentową rękojeścią do dokręcania w prawo

Klucz dynamometryczny w niepowtarzalnym designie firmy Wera. Bardzo wytrzymałe wykonanie i wysoka dokładność zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Łatwe ustawienie i zabezpieczenie wartości domyślnej. Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali ułatwia również pewne ustawienie żądanego momentu obrotowego. Wytrzymały mechanizm wyzwalający uruchamia wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Do dokręcania w prawo, z grzechotką z 45 zębami.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_a_6.html

Wera - Click-Torque A 6
05075605001 - 4013288193186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucz dynamometryczny Click-Torque A 6 z przełączalną grzechotką, 1/4" x 2.5-25 Nm

Klucz dynamometryczny z serii Click-Torque



Klucze dynamometryczne z serii Click-Torque

Click-Torque A 6

Dokładność



Click-Torque A 6



Chcieliśmy, aby praca z kluczami dynamometrycznymi była prosta i precyzyjna. Dlatego też opracowaliśmy klucz dynamometryczny Click-Torque. Dzięki łatwemu ustawianiu i zabezpieczeniu wartości domyślnej oraz solidnej konstrukcji, klucze dynamometryczne są idealnym narzędziem do wszystkich połączeń śrubowych, gdzie wymagana jest kontrola momentu dokręcania (przełączalny klucz dynamometryczny) oraz dokręcanie i luzowanie (klucz dynamometryczny do końcówek wtykowych) połączenia śrubowego.



Z czopem lub gniazdem wejściowym sześciokątnym 1/4".




Dokładność pomiaru do $\pm 4 \%$ zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Łatwa obsługa i niezawodność

Łatwe ustawianie

Mechanizm wyzwalający


Do dokręcania w prawo




Łatwa regulacja i zabezpieczenie zadanego momentu obrotowego; odczyt na skali głównej i precyzyjnej.



Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie przy osiągnięciu wartości skali.



Po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego uruchamia się słyszalny i wyczuwalny mechanizm.



Przełączalne klucze dynamometryczne Click-Torque przeznaczone do dokręcania w prawo.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_a_6.html

Wera - Click-Torque A 6
05075605001 - 4013288193186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucz dynamometryczny Click-Torque A 6 z przełączalną grzechotką, 1/4" x 2.5-25

Nm

Klucz dynamometryczny z serii Click-Torque



Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

														
	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075605001	1/4"	0.10	2.5-25	1-18	290	121	42	25	11.5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1	7/16"

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_a_6.html

Wera - Click-Torque A 6

05075605001 - 4013288193186

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de