

Taśma LED OPxx5060-6012SG - KARTA PRODUKTU

Napięcie	12 V DC
Moc	14,4 W/m
Jasność	930 lm/m
Ilość LED	60 LED/m
Odległość między diodami	16,6 mm
Możliwość cięcia na sekcje	5 cm


- ŻEL SILIKONOWY
- 2 LATA GWARANCJI
- DOBREJ JAKOŚCI DIODY LED, PCB

Podstawowe informacje

- PRODUKT Z LINII SL (DOSTĘPNE LINIE BL-BUDŻETOWA, EL-EKONOMICZNA, SL-STANDARD, PL-PROFESJONALNA)
- SL - KORZYSTNY STOSUNEK JAKOŚCI/TRWAŁOŚCI/JASNOŚCI DO CENY
- MODUŁ MOŻNA DZIELIĆ NA ODCINKI DŁ. 5 CM (3LED)
- MODUŁY MOŻNA ŁĄCZYĆ W DŁUŻSZE CIĄGI (MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ PASKA PRZY ZASILENIU Z JEDNEGO PUNKTU: 5M)


Zastosowanie

- OŚWIETLENIE UŻYTKOWE
- PODŚWITLENIA SUFITÓW, ŚCIAN, WNEK, PÓLEK, CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH
- REKLAMA, EKSPOZYCJE SKLEPOWE, MUZEALNE, TARGOWE
- OŚWIETLENIE BLATÓW KUCHENNYCH



Parametry techniczne

Kolor	Biały zimny W	Biały ciepły WW	Czerwony R	Zielony G	Niebieski B	Żółty Y
Napięcie			12 V DC			
Moc			14,4 W/m			
Moc jednej diody			0,24 W			
Prąd			1,2 A/m			
Jasność	930 lm/m	840 lm/m	210 lm/m	360 lm/m	210 lm/m	210 lm/m
Ilość LED			60 LED/m			
Odległość między diodami			16,6 mm			
Możliwość cięcia na sekcje			5 cm			
Szerokość			10 mm			
Wysokość			2,5 mm			
Temperatura barwowa / Długość fali	6000 K	3000 K	619-635 nm	512-528 nm	463-475 nm	584-595 nm
Kąt świecenia			120°			
Współczynnik oddawania barw Ra			70-75			
Temperatura pracy			-25 - +60°C			
Temperatura przechowywania			-40 - +80°C			
Stopień ochrony			IP61			



Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają błędów lub uchybień, które nie mogą jednak być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Zdjęcia i rysunki zawarte w katalogu mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu.