



BOITE VIDE

TG PC 88-9-o




TG PC 88-9-o

Boite vide

CUSTOMIZABLE

84 x 82 x 85 mm
Code Article: 20090301

Boîtier vide - Qualité industrielle, Boîtier et couvercle : Polycarbonate, gris clair simil. RAL 7035, avec fermeture rapide, avec un lien de sécurité contre la perte du couvercle



Données techniques

Mesures

Largeur:	84 mm
Longueur:	82 mm
Hauteur:	85 mm
Hauteur intérieure:	69 mm

Matériau:

Boîtier:	Polycarbonate, gris simil. RAL 7035
Couvercle:	Polycarbonate, gris simil. RAL 7035
joint:	Polyuréthane
Vis de couvercle:	acier inoxydable V2A, fermeture rapide
Matériau:	Polycarbonate

Accessoires

DAE M12 - Élément de compensation de pression

LFR - Foret étagé

NS 35-66 - Rail normalisé

TG ABL - Kit de languettes de fixation extérieure

TG DVS-42 - Sécurité contre la perte du couvercle

TG MPI-88 - Plaque de montage

TG MPS-88 - Plaque de montage

TG PST1 - Kit de plombage

TS 15-66 - Rail normalisé



BOITE VIDE

TG PC 88-9-o

Autres paramètres

Indices de protection:	IP66/IP67 - selon EN60529 / DIN VDE 0470-1
Résistance aux chocs:	IK08 selon DIN EN 5012 / VDE 0470 Partie 100
Classe de protection:	II - Isolation de protection selon VDE 0106
Temp. ambiante (minimale):	-35 °C
Temp. ambiante (maximale):	80 °C
Temp. ambiante (24 heures):	60 °C
Tension d'isolation assignée CA:	690 V
Tension d'isolation assignée CC:	1000 V
Sans métaux lourds:	Oui
Sans PVC:	Oui
Sans silicone:	Oui
Entrées de ligne:	Non
Comportement au feu selon UL 50 / UL 746C:	5VA nach UL 50 / UL 746C
Comportement au feu selon UL 94:	V-2 selon UL 94
Comportement au feu selon VDE:	960°C selon VDE 0471/ EN 60695
Humidité rel. maxi. à 25° C (courte durée):	95%
Humidité rel. maxi. à 40° C:	50%
Résistance aux intempéries:	Oui - selon UL 746 C