



Akcesorium do samochodu elektrycznego

Model: **AK-SC-E19**



Kod produktu	AK-SC-E19
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Typ produktu	Akcesorium do samochodu elektrycznego
Napięcie zasilające	DC 1000 V / AC 220 V
Maksymalne natężenie prądu	DC 250 A / AC 32 A
Rezystancja złącza	0.5 mΩ
Maksymalna moc	DC 250 kW / AC 7 kW
Ognioodporność	UL94V-0
Klasa szczelności	IP54
Wtyczka #1	Złącze żeńskie CCS Combo 1 (IEC 62196-3)
Wtyczka #2	Złącze męskie CCS Combo 2 (IEC 62196-3)
Platerowane wtyczki	Srebro
Materiał wykonania	TPE
Kolor produktu	Czarny
Temperatura pracy	-30 / +50 °C
Opakowanie	Karton
Wymiary produktu (L x W x H)	115 x 115 x 67 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	190 x 145 x 100 mm
Waga netto	563 g
Waga brutto	798 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5906708750160
Gwarancja	24 miesiące





Opis

Adapter Akyga® AK-SC-E19 to wyjątkowe rozwiązanie dla kierowców, którzy chcą korzystać z europejskich stacji ładowania **CCS Combo 2**, posiadając samochód elektryczny wyposażony w **złącze CCS Combo 1**. Przejściówka EV została zaprojektowana z myślą o użytkownikach pojazdów sprowadzanych z USA, którym zależy na szybkiej, bezpiecznej i wygodnej adaptacji do europejskiej infrastruktury.

Maksimum mocy, bez dodatkowych kabli

To, co wyróżnia **adapter z CCS2 do CCS1** Akyga® AK-SC-E19, to brak wbudowanego przewodu. Dzięki temu jest nie tylko bardziej kompaktowy, ale również mniej podatny na uszkodzenia mechaniczne. Brak kabla wpływa także na mniejszą wagę całego adaptera oraz ułatwia jego przechowywanie i transport. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących porządek i minimalizm.

Adapter CCS2 do CCS1 — jedno rozwiązanie, dwa typy ładowania

Adapter ładowania EV obsługuje zarówno szybkie ładowanie prądem stałym (DC), jak i ładowanie prądem zmiennym (AC), co czyni go wyjątkowo wszechstronnym narzędziem w codziennym użytkowaniu. W trybie DC umożliwia błyskawiczne **ładowanie z maksymalną mocą do 250 kW**, przy prądzie do **250 A** i napięciu **1000 V**. Z kolei przy ładowaniu prądem przemiennym, adapter pozwala na ładowanie z maksymalną mocą 7 kW i prądem do 32 A – idealne rozwiązanie na dłuższe postoje lub ładowanie domowe. Niezależnie od źródła energii, adapter gwarantuje stabilne i bezpieczne połączenie między pojazdem a stacją ładowania.

Kompaktowy, solidny, niezawodny

Konwerter CCS2 do CCS1 AK-SC-E19 to urządzenie zaprojektowane z dbałością o szczegóły. Wykonany z trwałych, wysokiej jakości materiałów cechuje się odpornością na uszkodzenia i wysoką trwałością, nawet w intensywnym użytkowaniu. Niewielkie wymiary sprawiają, że bez problemu zmieści się w każdym bagażniku, schowku czy organizerze. Co więcej, adapter EV jest zapakowany w praktyczny, usztywniany case, który ułatwia przechowywanie i chroni urządzenie przed zabrudzeniami oraz uszkodzeniami podczas transportu.