


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-MPV-M6



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych; Odporne na wiele żrących chemikaliów

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF; OOF

OKF

Zasięg działania

[mm]

20

OOF

Zasięg działania

[mm]

220

OUF

Zasięg działania

[mm]

20

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Waga

[g]

58,5

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M6

Długość

[mm]

600

Minimalny promień zgięcia

[mm]

20

Układu światłowodu



Materiał światłowodu

PMMA

Materiał z głowicy

stal nierdzewna (1.4305 / 303)

Materiał pancerza

Metal silikon

E20565



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-MPV-M6

Akcesoria

Dostarczane elementy

Nakrętka heksagonalna: 2 x M6, stal kwasoodporna

podkładki zębate: 2

Nakrętka radełkowana: 1 x M11

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.