


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-P-A-M4



Aplikacja	
Zasada działania	Bramka świetlna
Aplikacja	Krótki promień wygięcia
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Zasięg [mm]	790
OKF	
Zasięg [mm]	120
OOF	
Zasięg [mm]	400
OUF	
Zasięg [mm]	120
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-20...80
Dane mechaniczne	
Waga [g]	41
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M4



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-P-A-M4

Długość głowicy	[mm]	15
Długość	[mm]	600
Minimalny promień zgięcia	[mm]	10
Układu światłowodu		
Materiał		Adapter: PPE
Materiał światłowodu		szkło
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		PVC

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 4 x M4
	podkładki zębate: 4
	Nakrętka radełkowana: 1 x M11

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------