



Taśmy samospajalne - kauczukowe do wysokich napięć, bezklejowe

HelaTape Power 820

Właściwości

- Bezklejowe, samospajalne taśmy wykonane na bazie kauczuku, do wysokich napięć do 69 kV
- Doskonałe właściwości elektryczne, chemiczne i mechaniczne
- Tworzenie powłok uszczelniających i izolacyjnych zakończeń kabli, szyn prądowych i złączy kablowych
- Bezklejowa aplikacja oszczędzająca czas
- Brak folii rozdzielającej, mniej odpadów
- Hermetyczna warstwa elektroizolacyjna
- Wysoka elastyczność umożliwia dostosowanie do najbardziej złożonych kształtów
- Kompatybilne ze wszystkimi ekstrudowanymi izolacjami dielektrycznymi kabli



HelaTape Power 820 zapewnia znaczną oszczędność czasu dzięki bezklejowej aplikacji.

MATERIAŁ	Kauczuk etylenowo-propylenowy (EPR)
Temp. pracy	-30°C do +90°C
Max krótkotrwała temp. pracy	+130°C
Absorpcja wody	0,06%
Wytrzymałość na rozciąganie	2,8 N/mm ²
Wydłużenie przy zerwaniu	750%
Rezystywność	10 ¹⁶ Ω cm
Wytrzymałość dielektryczna	31,5 kV/mm

RoHS



TYP	Grubość (T)	Szerokość (W)	Długość (L)	Kolor	Nr art.
HTAPE-POWER820	0,76	19,0	9,1 m	Czarny (BK)	711-10402

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.