

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

P CLAS A 60 9 W/2700K E27

PARATHOM MOTION SENSOR CLASSIC A | Specjalne lampy LED z czujnikiem ruchu, w kształcie klasycznej żarówki



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Eksploatacja tylko w pomieszczeniach

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Krótki okres zwrotu inwestycji dzięki niskiemu zużyciu energii i niskim kosztom konserwacji
- Energooszczędne rozwiązanie oświetleniowe dzięki automatycznemu wyłączaniu światła w dzień
- Długa trwałość do 25 000 godzin
- Automatyczne wyłączanie oświetlenia w 15 sekund po wykryciu ostatniego ruchu
- Progowe natężenie oświetlenia do automatycznego włączania: 10 lx
- Niskie zużycie energii
- Prosty w użyciu zamiennik żarówek klasycznych dzięki kompaktowej konstrukcji
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania

CECHY PRODUKTU

- LED zamienniki tradycyjnych żarówek
- Wysoka jędrnorodność barw: ≤ 6 SDCM
- Lampy niezawierające rtęci



DANE TECHNICZNE


Dane elektryczne

Moc znamionowa	9,00 W
Moc znamionowa	9,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość pracy	50...60 Hz

Dane fotometryczne

Znamionowa temperatura barwowa światła	2700 K
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,70
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Temperatura barwowa	2700 K
Strumień świetlny	806 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Znamionowy strumień świetlny	806 lm

Wymiary i waga



Długość całkowita	116,0 mm
-------------------	----------

Trwałość

Znamionowa trwałość	25000 h
Trwałość	25000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Nie zawiera rtęci	Tak

Uwaga dotycząca produktu	Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy/Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów.
---------------------------------	--

Możliwości

Ściemnianie	Nie
--------------------	-----

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A+
---	----

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	DRAA/F-9/827-220-240-E27-60
Oznaczenie produktu	LEDPCA60MS 9W/

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075815711	Składane pudełko 1	61 mm x 61 mm x 120 mm	103,00 g	0.45 dm ³
4058075815728	Karton wysyłkowy 10	318 mm x 133 mm x 134 mm	1128,00 g	5.67 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.