









Transfer or duplication of this document as well as the utilisation or communication of its content are not permitted unless express consent is granted. Violations give rise to claims for damages. All rights reserved in case of patent, utility model or design patent registrations. Tolerance specifications do not include clearances inherent in the design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten. Bauartbedingtes Spiel ist in den Toleranzangaben nicht berücksichtigt.

HOUSING UPPER PART (Assembly example BC 107,6 OT 1102)



Configuration example





Order code
(representation example)
BC 107,6 OT 1102

BC 107,6 OT 1 1 0 2
1 2 3 4

Terminal installation depth: 0=0mm, 1=11mm, 2=22mm

Assembly example

Overall dimensions complaint DIN 43880



General Information:

- Tolerances apply in a normal climate according to DIN EN ISO 291-23/50-2
- Further information: www.phoenixcontact.com webcode: #0675
- = Workpiece zero point for mechanical processing
- Tolerances for mechanical processing are ISO 2768-mk
- Tolerances for printing DIN ISO 2768-m
- Machining radii min. R1, further on request

Additional Information:

- A) If PCB 7+8 used, the fin has to be removed
- B) Housing lower part BC...UT HBUS...
- C) Mounting rail like EN 60715: TH 35-7,5 or mounting rail TH 35-15x1,5 similar to EN 60715
- D) Cover BC...DKL R... or BC...DKL S...
- E) PCB 1 (main PCB)
- F) Position for PCB 9 or position for plate
- G) Plug for HBUS (PSTD 0,65X0,65/9-2,54)
- H) PCB guidance for vertical PCB 11

Pos.	QTY	Description	Material
1	1	MODULAR UPPER HOUSING	PC

	DIN A2	document-no. / article-no.	scale	- Simplified representation Document excluded from change process - Linear dimensions [mm]
		01272375 / 01 1025418	1:1	
	13.10.2023	date	document-type	description
		TECDOC 2D_Productdrawing	BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80	
page 1	of 1			