



Distanziali per faretti - Per edifici Residenziali

SpotClip-I

SpotClip-I è una soluzione innovativa che è stata sviluppata per l'installazione dei faretti alogeni o a LED nei controsoffitti coibentati. L'innovativa forma a 4 gambe lo rende ideale sia per l'utilizzo con i soffitti a pannelli che in cartongesso.

SpotClip-I è fatto di materiale non infiammabile, poliammide rinforzata con fibra di vetro, offre eccellenti proprietà termiche e meccaniche e può essere installato anche successivamente. Per questo è ideale nelle applicazioni in edifici sia di vecchia che di nuova costruzione. Può essere utilizzato nelle cavità del soffitto con diametri da 62 a 90 mm. SpotClip-I garantisce una distanza di sicurezza tra il faretto sottostante e la coibentazione del soffitto. Questo riduce drasticamente il rischio di danni causati dal surriscaldamento dei faretti, offrendo potenzialmente una vita più lunga ai faretti utilizzati.




SpotClip-I garantisce affidabilità e sicurezza negli impianti di illuminazione.



Video dimostrativo: SpotClip



SpotClip-I garantisce affidabilità e sicurezza negli impianti di illuminazione.



SpotClip-I


MATERIALE	Poliammide 6.6 rinforzata con fibra di vetro (PA66GF15%)
Temp. di esercizio	da -20 °C a +120 °C
Resistenza al fuoco	materiale classificato UL94 V0 per spessore 1,5 mm, Test del filo incandescente (GWT) 960 °C

HF ✓

RoHS ✓

ARTICOLO	Diametro min foro	Diametro max foro	Altezza (H)	Altezza (H2)	Colore	Cont. conf.	UNS
SpotClip-I	62,0	90,0	82,0	70,0	Nero (BK)	10 pz	148-00076

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Distanziali per faretti - Per edifici Residenziali

SpotClip-I

Caratteristiche del prodotto

- SpotClip-I assicura un'ideale distanza di sicurezza tra faretto, pannello e isolamento sovrastante
- Installazione flessibile, sia durante che dopo la costruzione
- I denti alla fine delle gambe prevengono spostamenti durante l'installazione
- Può essere utilizzato in fori di diametro tra 62 e 90 mm
- Altezza massima del faretto 70 mm
- Con clip per il passaggio intelligente dei cavi
- Previene i danni all'isolamento del soffitto causati dal surriscaldamento
- Resistenza meccanica anche ad elevate temperature
- Semplifica e velocizza l'installazione e la sostituzione dei faretti
- Testato secondo la EN 60598-1, EN 60598-2-2, e NF C 15100



SpotClip-I e SpotClip-II per una altezza massima del faretto di 70 mm e 95 mm rispettivamente.



I denti di fissaggio aggiuntivi evitano lo spostamento durante il montaggio.



Le alette di supporto prevengono lo spostamento dello SpotClip.



1. Stringere le gambe di montaggio per inserire lo SpotClip all'interno del foro.



2. Sistemare lo SpotClip nella posizione desiderata.



3. Spingere i dentini all'interno del cartongesso per evitarne lo spostamento.



4. Il faretto ora può essere installato in maniera semplice e sicura.