


Wkładki piankowe do wózka warsztatowego



EAN: 4013288225320

Numer części: 05150102001

Numer artykułu: 9711

Wymiar: 405x360x60 mm

Waga: 1856 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82054000

- Wysokiej jakości, trwałe wkładki piankowe bez szkodliwych substancji chemicznych
- Wkrętaki z izolowanymi trzpieniami do bezpiecznej pracy pod napięciem do 1000 V, 5 z nich ze zredukowaną średnicą trzpienia do głębiej położonych śrub i wkrętów
- Optymalne dopasowanie umożliwiające swobodne wyjmowanie narzędzi z wkładek piankowych
- Odporność na działanie wody i oleju, łatwość czyszczenia i pielęgnacji
- Narzędzia są chronione przed zanieczyszczeniami i uderzeniami
- Strefy twarde zapewniające szybkie pokręcanie, strefy miękkie umożliwiające przenoszenie wysokiego momentu obrotowego
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru
- Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy

Trwała wkładka piankowa; dwukolorowa, umożliwiająca szybką identyfikację brakujących elementów; pasuje do wózka warsztatowego Tool Rebel; wyposażona w 14 wkrętałów Wera Kraftform VDE oraz 2 chwytaki do wkrętów.



Link

https://products.wera.de/pl/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9711.html

Wera - 9711

05150102001 - 4013288225320

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de


Wkładki piankowe do wózka warsztatowego

Bezpieczne przechowywanie i szybki przegląd zawartości




Narzędzia są dobrze osadzone w piance dzięki precyzyjnie wyprofilowanym wycięciom i można je z łatwością wyjąć. Przemysłowe rozmieszczenie elementów zapewnia oszczędność miejsca podczas przechowywania i szybki dostęp do narzędzia.

Dwukolorowa wkładka piankowa




Po wyjęciu narzędzia widoczna jest pianka w kolorze jasnoszarym. Dzięki temu można szybko zauważyć brak narzędzia.

Indywidualna kontrola izolacji zgodnie z normą IEC 60900 przy napięciu 10 000 V



Indywidualne testy pod napięciem 10000 V zgodnie z IEC 60900 gwarantują bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V.

Zredukowana średnica




Izolowane, o zredukowanej średnicy, do pracy w głębokich otworach, testowane zgodnie z normą IEC 60900.

Lasertip




Zogniskowany promień lasera wypala na powierzchni rowki o bardzo chropowatych krawędziach. Laserowa obróbka pozwala na uzyskanie twardości w miejscu nacięć wynoszącej około 1000 HV0,3. Wera Lasertip "wgrzyza się" w gniazdo wkrętu i zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia. Do wkrętów z wgłębieniem o następujących profilach: z rowkiem, Phillips, Pozidriv.

System wyszukiwania Take it easy




Wkrętaki z oznaczeniem "Take it easy" ułatwiają wyszukiwanie narzędzi: z oznaczeniem kolorystycznym profili i rozmiarów.

Tak działa chwytak do wkrętów



Na trzpień wkrętaka nasunąć chwytak do wkrętów, tak aby trzpień wystawał z gumowego mocowania.

Tak działa chwytak do wkrętów



Chwytak przesunąć w kierunku rękojeści, tak aby oba jego ramiona objęły łeb wkrętu i lekko się rozchyliły. Po wkręceniu wkrętu chwytak Wera automatycznie zwalnia wkręt.

Link

https://products.wera.de/pl/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9711.html

Wera - 9711

05150102001 - 4013288225320

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

9711 Wkładka piankowa z wkrętakami VDE, Set 1, 16 część



Wkładki piankowe do wózka warsztatowego

Zawartość zestawu:

162 iS PH VDE Wkrętak krzyżowy Phillips, izolowany, o zredukowanej średnicy trzpienia, PH 1 x 80 mm



05006450001

1x PH 1 x 80 mm

05006451001

1x PH 2 x 100 mm

165 iS PZ VDE Wkrętak krzyżowy Pozidriv, izolowany, ze zredukowaną średnicą trzpienia, PZ 1 x 80 mm



05006460001

1x PZ 1 x 80 mm

05006461001

1x PZ 2 x 100 mm

165 i PZ/S VDE Wkrętak krzyżowy, izolowany do wkrętów PlusMinus (Pozidriv/rowek), # 2 x 100 mm



05006191001

1x # 2 x 100 mm

160 i VDE Wkrętak płaski, izolowany, 0.4 x 2.5 x 80 mm

05006100001¹⁾

1x 0.4 x 2.5 x 80 mm

05006115001

1x 0.8 x 4 x 100 mm

05006120001

1x 1 x 5.5 x 125 mm

1) Bez końcówki Lasertip

160 iS VDE Wkrętak płaski, izolowany, ze zredukowaną średnicą trzpienia, 0.6 x 3.5 x 100 mm



05006440001

1x 0.6 x 3.5 x 100 mm

167 i VDE Wkrętak TORX®, izolowany, TX 10 x 80 mm



05006170001

1x TX 10 x 80 mm

05006172001

1x TX 15 x 80 mm

05006174001

1x TX 20 x 80 mm

05006176001

1x TX 25 x 100 mm

05006178001

1x TX 30 x 100 mm

1440 Chwytak do wkrętów z funkcją przytrzymującą do wkrętaków, końcówek wkrętakowych i kluczy trzpieniowych, 4.5-6 x 41 mm

1x 4.5-6 x 41 mm



1442 Chwytak do wkrętów z funkcją przytrzymującą do wkrętaków, końcówek wkrętakowych i kluczy trzpieniowych, 6.0-8.5 x 41 mm

1x 6.0-8.5 x 41 mm




9811 Wkładka piankowa z wkrętakami VDE, Set 1, pusta, 344 x 30 x 392 mm

05137311001¹⁾

1x 344 x 30 x 392 mm

1) Uwaga: wkładki piankowe nie pasują do poprzedniego modelu 05501051001 wózka warsztatowego.



Link

https://products.wera.de/pl/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9711.html

Wera - 9711

05150102001 - 4013288225320

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

9711 Wkładka piankowa z wkrętakami VDE, Set 1, 16 część

Wkładki piankowe do wózka warsztatowego



Link
https://products.wera.de/pl/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9711.html

Wera - 9711
05150102001 - 4013288225320