



Protezione cavo per bordi taglienti

I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.


Caratteristiche del prodotto

- Elevata flessibilità
- Applicato facilmente senza adesivi
- Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera
- Flexiform G51P in polietilene offre una protezione bordi generica
- Flexiform G51N in PA6 offre un'ottima resistenza all'abrasione
- Flexiform G51T in PTFE offre un'eccellente resistenza alle alte temperature e alla maggior parte delle sostanze chimiche



Ottima protezione di cavi e fili nei bordi dei pannelli.

Profilato passacavo Flexiform G51P in polietilene



Profilo di protezione Flexiform

MATERIALE	Polietilene (PE)
Temp. di esercizio	da -30 °C a +80 °C
Resistenza al fuoco	UL94 HB




ARTICOLO	Spessore pannello	Largh. (W)	Largh. (W2)	Altezza (H)	Altezza (H2)	Materiale	Colore	Cont. conf.	UNS
G51PAA	0,4 - 0,9	2,3	0,9	2,7	1,8	PE	Naturale (NAT)	25 m	251-10009
G51PA	0,4 - 1,3	3,9	1,5	4,3	2,7	PE	Naturale (NAT)	25 m	251-10109
G51PB	1,3 - 2,1	4,6	2,4	4,3	2,7	PE	Naturale (NAT)	25 m	251-10209
G51PC	2,1 - 3,3	5,7	3,5	4,3	2,7	PE	Naturale (NAT)	25 m	251-10309
G51PD	3,3 - 4,8	8,4	5,1	6,2	4,3	PE	Naturale (NAT)	25 m	251-10409
G51PE	4,8 - 6,5	9,9	6,7	6,4	4,5	PE	Naturale (NAT)	25 m	251-10509
G51PF	6,5 - 8,1	11,4	8,3	6,8	4,8	PE	Naturale (NAT)	25 m	251-10609
G51PG	8,1 - 9,7	13,2	10,1	6,8	4,8	PE	Naturale (NAT)	25 m	251-10709
G51PH	9,7 - 12,9	16,4	13,2	6,8	4,8	PE	Naturale (NAT)	25 m	251-10809

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.
I profilati Flexiform non sono autoadesivi e per questo non adatti all'utilizzo in profili all'esterno.



Protezione cavo per bordi taglienti

Profilato passacavo Flexiform G51N in PA6



Profilo di protezione Flexiform

MATERIALE	Poliammide 6 (PA6)
Temp. di esercizio	da -60 °C a +95 °C
Resistenza al fuoco	UL94 HB
Certificazioni	NASM21266, NSA939510, PAN6480




ARTICOLO	Spessore pannello	Largh. (W)	Largh. (W2)	Altezza (H)	Altezza (H2)	Materiale	Colore	Cont. conf.	UNS
G51NA	0,4 - 1,3	3,9	1,5	4,3	2,7	PA6	Naturale (NAT)	25 m	251-21109
G51NB	1,3 - 2,1	4,6	2,4	4,3	2,7	PA6	Naturale (NAT)	25 m	251-21209
G51NC	2,1 - 3,3	5,7	3,5	4,3	2,7	PA6	Naturale (NAT)	25 m	251-21309
G51ND	3,3 - 4,8	8,4	5,1	6,2	4,3	PA6	Naturale (NAT)	25 m	251-21409
G51NE	4,8 - 6,5	9,9	6,7	6,4	4,5	PA6	Naturale (NAT)	25 m	251-21509
G51NF	6,5 - 8,1	11,4	8,3	6,8	4,8	PA6	Naturale (NAT)	25 m	251-21609
G51NG	8,1 - 9,7	13,2	10,1	6,8	4,8	PA6	Naturale (NAT)	25 m	251-21709
G51NH	9,7 - 12,9	16,4	13,2	6,8	4,8	PA6	Naturale (NAT)	25 m	251-21809

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.
I profilati Flexiform non sono autoadesivi e per questo non adatti all'utilizzo in profili all'esterno.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.

Profilato passacavo Flexiform G51T in PTFE



Profilo di protezione Flexiform

MATERIALE	Politetrafluoroetilene (PTFE)
Temp. di esercizio	da -60 °C a +260 °C, intermittente +350 °C
Resistenza al fuoco	UL94 V0
Certificazioni	PAN6480



ARTICOLO	Spessore pannello	Largh. (W)	Largh. (W2)	Altezza (H)	Altezza (H2)	Materiale	Colore	Cont. conf.	UNS
G51TA	0,4 - 1,3	3,9	1,5	4,3	2,7	PTFE	Naturale (NAT)	3 m	251-30109
G51TB	1,3 - 2,1	4,6	2,4	4,3	2,7	PTFE	Naturale (NAT)	3 m	251-30209
G51TC	2,1 - 3,3	5,7	3,5	4,3	2,7	PTFE	Naturale (NAT)	3 m	251-30309
G51TD	3,3 - 4,8	8,4	5,1	6,2	4,3	PTFE	Naturale (NAT)	3 m	251-30409
G51TE	4,8 - 6,5	9,9	6,7	6,4	4,5	PTFE	Naturale (NAT)	3 m	251-30509
G51TF	6,5 - 8,1	11,4	8,3	6,8	4,8	PTFE	Naturale (NAT)	3 m	251-30609
G51TG	8,1 - 9,7	13,2	10,1	6,8	4,8	PTFE	Naturale (NAT)	3 m	251-30709
G51TH	9,7 - 12,9	16,4	13,2	6,8	4,8	PTFE	Naturale (NAT)	3 m	251-30809

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.
I profilati Flexiform non sono autoadesivi e per questo non adatti all'utilizzo in profili all'esterno.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.