

NEON LED 6X12MM • 24V • 5.5W • 6000K • IP65 • 480LM • RA80



5.5W /m
24V DC
Ra>80
30000h L70 żywotność
Długość rolki 10m
Gwarancja 3 lata

Silikonowy NEON LED wykonany z taśmy LED o wysokiej skuteczności świetlnej, dzięki czemu uzyskano skuteczność świetlną powyżej 100lm/W. Silikon odporny na zółknięcie i temperaturę. Jednolita luminancja na całej długości.

Specyfikacja

Parametr	Wartość
Symbol	NLP-0612-5-CW-24
EAN13	5901289756822
Kategoria ETIM	Węże i taśmy świetlne
Gniazdo	przewód
Model	Neon/wąż
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym	NMLS
Możliwość ściemniania	tak
Moc [W]	5.5
Moc dla barwy białej [W]	5.5
Barwa światła	Biały
Ilość diod na metr	144
Klasa szczelności	IP65
Nadaje się do użytku	
Sekcja cięcia [cm]	6.25
Napięcie [V]	24
Rodzaj napięcia	DC
Temp. barwowa [K]	6000
Wskaźnik oddawania barw CRI	
Minimalny wskaźnik oddawania barw CRI	
Maksymalny wskaźnik oddawania barw CRI	
Wskaźnika oddawania barw R9	
Klasa efektywności energetycznej	G

Strumień świetlny [lm]	480
Strumień świetlny - barwa biała [lm]	480
Pobór mocy w trybie gotowości [W]	0
Kąt rozsyłu światła [°]	120
Odpowiedni kąt promieniowania	Kula 360°
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła	Bezkierunkowe źródło światła NDLS
Współczynnik trwałości	0.9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0.96
Współrzędne chromatyczności - x	
Współrzędne chromatyczności - y	
Z taśmą samoprzylepną	tak
Równoważna moc [W]	41
Zużycie energii - barwa biała [kW/1000h]	5.5
Min. liczba cykli wł./wył.	50000
Trwałość znamionowa L70/B50 w 25°C [h]	35000
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (CTLS)	tak
Połączone źródło światła (CLS)	tak
Źródło światła o wysokiej luminancji (HLLS)	tak
Ośłona przeciwośnieniowa	tak
Szerokość [mm]	6
Wysokość [mm]	12

Wymiary

