

SKINDICHT® SM

SKINDICHT® SM, contratueras para carcasas de paredes finas con agujeros pasantes, para fijar un prensaestopas



Ámbito de uso

Es necesario siempre que se vaya en dirección contraria a la tuerca o cuando las paredes finas de las carcasas solo permitan agujeros de entrada.

Composición de producto

Tuerca de conexión PG

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

Descripción de clase ETIM 5.0: contratuerca para prensaestopas

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000940

ETIM 6.0 Class-Description: contratuerca para prensaestopas

Material:

Latón niquelado

Rango de temperaturas:

desde -60 °C hasta +200 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SKINDICHT® SM

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Altura mm	SW tamaño de llave mm	Dimensión de esquina lejana
SKINDICHT® SM				
52003490	PG 7	2,8	15	16,6
52003500	PG 9	2,8	18	20
52003510	PG 11	3	21	23,5
52003520	PG 13,5	3	23	25,5
52003530	PG 16	3	26	29
52003540	PG 21	3,5	32	35,5
52003550	PG 29	3,5	41	45
52003560	PG 36	5	51	56
52003570	SM 42	5	60	65
52003580	PG 48	5,5	64	69

Última actualización (29.03.2018)

©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16