


PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 100m



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 45 600 0300
Specyfikacje	PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 100m
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09456000300

Identyfikacja

Kategoria	Okablowanie systemowe
Element	Przewody luzem
Specyfikacje	Niezmontowane
Typ przewodu	Przewód hybrydowy (miedź/miedź)
Opis przewodu	Ognioodporny

Wersja

Długość kabla	100 m
Liczba rdzeni	8
Konstrukcja rdzenia	4x AWG 22/7 4x 1,5 mm ²

Charakterystyka techniczna

Charakterystyka transmisji	Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
Szybkość transmisji danych	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Ograniczenie temperaturowe	-20 ... +70 °C
Tłumienność łączenia @ 20°C / 100 MHz	≤10 mΩ/m
Rezystancja przewodnika @ 20 °C	≤120 Ω/km
odporność izolacji @ 20 °C	≥500 MΩ x km
Sygnał czasu rozruchu @ 20 °C	≤5.3 ns/m
Impedancja @ 100 MHz	100 Ω ±15 %



Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

Materiał (przewodu)	FRNC (LSZH)
Kolor (kabel)	Zielony
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65	Tak

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	EN 13602
	IEC 60332-1-2 Odporność palnościowa
	UL style 21282 (80°C / 150 V)
PROFINET	Tak

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	15,000 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85444290
GTIN	5713140061989
ETIM	EC001579