

ANAMET OCHRONA TERMICZNA

DŁAWIKI DLA THERMO- JACKET S IP40



Dławik Anaconda mosiądz niklowany dla Anamet Thermo jacket S.

Do uszczelnienia Thermo jacket S można użyć standardowych dławików Anaconda (wykorzystywanych do metalowych peszli Sealtite), można to osiągnąć dzięki zamianie standardowych pierścieni zaciskowych wykonanych z poliamidu na metalowe pierścienie zaciskowe, wyszczególnione poniżej. Dławiki są również dostępne w wykonaniach 45 ° i 90 ° oraz ze stali nierdzewnej.

Budowa:

Konstrukcja: dławik z mosiądzu niklowanego składa się z 4 części (nakrętka kontrująca, pierścienia zaciskowego, okucia i korpusu).



Materiał: Nakrętka kontrująca, korpus, pierścien zaciskowy i okucie są wykonane z mosiądzu niklowanego, wyjątkiem jest rozmiar 3/8" do 1" gdzie okucie jest wykonane ze stali galwanizowanej. Wkłady z tworzywa PA6 (czerwony kolor dla gwintów ISO, niebieski dla PG, biały dla NPT).

Temperatura: -45 °C do +105 °C stała temperatura pracy (dławiki do +300 °C na życzenie).

Klasa szczelności: IP 40

Kolor: Metaliczny.




Pierścień zaciskowy, mosiądz niklowany, dla Thermo jacket S.



Thermo jacket S		Min. Wew. Otwór (mm)	Rozmiary gwintów			Standardowe opakowanie	Numer katalogowy	Waga (Kg/100)
Size (#)	Typ		ISO	Pg	NPT			
6	TJ-06	-	M16 x 1,5	Pg 11	1/2" NPT	50	817.612.0*	0,6
10	TJ-10	-	M20 x 1,5	Pg 16	1/2" NPT	50	817.616.0	0,6
10	TJ-10	-	M25 x 1,5	Pg 21	3/4" NPT	25	817.620.0	1,0
14	TJ-14	-	M32 x 1,5	Pg 29	1" NPT	10	817.626.0	1,2
14	TJ-14	-	M40 x 1,5	Pg 36	1.1/4" NPT	5	817.635.0*	2,0
22	TJ-22	-	M50 x 1,5	Pg 42	1.1/2" NPT	5	817.640.0*	4,2
22	TJ-22	-	M63 x 1,5	Pg 48	2" NPT	4	817.650.0*	9,0

ISO dławik prosty, męski, mosiądz niklowany (bez pierścienia zaciskowego).



Gwint	Thermo jacket	Min. Wew.	Rozmiary gwintów					Standardowe	Numer	Waga
ISO	Size (#)		Otwór (mm)	A	B	C	D			
M16 x 1,5	6	10,2	35	12	26	-	24	50	812.016.1	4,7
M20 x 1,5	10	13,9	37	13	29	-	27	50	812.020.1	5,1
M25 x 1,5	10	18,5	40	15	35	-	33	25	812.025.1	11,7
M32 x 1,5	14	23,8	46	15	45	-	43	10	812.032.1	19,7
M40 x 1,5	14	31,8	52	16	54	-	52	5	812.040.1	35,0
M50 x 1,5	22	36,8	56	18	63	-	60	5	812.050.1	42,2
M63 x 1,5	22	47,8	66	20	77	-	74	4	812.063.1	52,8

* Dla zaznaczonych rozmiarów, zaleca się zastosowanie podwójnej warstwy taśmy teflonowej lub Hiprosiltabe dookoła okucia.