


Oznaczenie	Kontaktów: 8 przewodów, ekranowany, Standardowy, PUR, czarny (RAL 9005), 8 x 0,14 mm², 100 m
Grupa produktów	Kabel ekranowany
Numer zamówienia	08 3095 000 000

Ilustracja



Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	08 3095 000 000
	Stary numer katalogowy: 52 0269 000
Długość kabla	100 m (Inne długości są dostępne na zamówienie).
Wersja	Kable
Waga (gr)	4255.00
Numer taryfy celnej	85444995
Kraj pochodzenia	DE

Parametry elektryczne

Zgodność z EMV	ekranowany
----------------	------------

Materiał

REACH SVHC	None (No pollutants)
Numer SCIP	SCIP-number not available

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-90
ETIM 9.0	EC002638

Dane dotyczące kabla - Konstrukcja kabla

Typ kabla	Standardowy
Średnica kabla	5,4 mm

Oznaczenie	Kontaktów: 8 przewodów, ekranowany, Standardowy, PUR, czarny (RAL 9005), 8 x 0,14 mm², 100 m
Grupa produktów	Kabel ekranowany
Numer zamówienia	08 3095 000 000

Przekrój żyły	8 x 0,14 mm²
Materiał powłoki	PUR
Izolacja przewodów	PVC
Budowa pojedynczej żyły	18 x 0,10 mm
Kolor kabla	czarny (RAL 9005)

Dane dotyczące kabla - Właściwości elektryczne

Przewód Rezystancja izolacji	> 10 ¹¹ Ω x cm (20 °C)
Napięcie robocze	maks. 100V (napięcie strzykawki)
Napięcie testowe kabla	skuteczność ≥ 0,5 kV
Rezystancja żyły	148 Ω/Km (20°C)

Dane dotyczące kabla - Właściwości mechaniczne

Promień gięcia dla kabla nieruchomego	min. 7,5 x Ø
Promień gięcia dla kabla w ruchu	min. 15 x Ø
Liczba cykli gięcia	> 1 milion
Dopuszczalne przyspieszenie	max. 3 m/s²
Dystans przemieszczenia, poziomo	max. 5 m
Odległość jazdy, pionowa	max. 2 m
Prędkość przemieszczenia	maks. 100 m/min

Dane dotyczące kabla - Właściwości termiczne

Zakres temperatur dla kabla w ruchu od/do	-5 °C / 80 °C
Zakres temperatur dla kabla w spoczynku od/do	-25 °C / 80 °C

Dane dotyczące kabla - Inne cechy

Bezhalogenowy	nie
---------------	-----