


SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® GMP-GL-M, 玻璃纤维增强的埋头螺母, 实现最大机械稳定性, 用于锁入无螺纹钻孔



有各种认证



耐UV



耐温



耐油性



缩短装配时间



优异的耐化学性能

优势

加强型玻璃纤维, 达到最大机械应力
支撑面可避免安装过程中因使用扳手而在罩壳表面留下划痕

应用范围

用于将SKINTOP® 电缆夹套锁紧在无螺纹的钻孔中

技术认证

UL 文件号 E79903

SKINTOP® GMP-GL-M

产品结构

公制连接螺纹，符合 DIN EN 60423
基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

和有 UL 认证的 SKINTOP® 尼龙电缆夹套 一起使用时才有 UL 认证

专为与 SKINTOP® 公制电缆夹套使用而设计

技术参数

分类 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 类别描述：电缆螺纹夹套
分类 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Cable screw gland
按客户需求提供:	如客户需要，也可提供无环管型 (无表面工具安装)
发货颜色:	RAL 7001 银灰色 RAL 7035 浅灰色 RAL 9005 黑色 / 防紫外线
材料:	聚酰胺，玻璃纤维加强
温度范围:	固定安装：-40°C 至 +100°C 移动安装：-20°C 至 +100°C

备注

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。



SKINTOP® GMP-GL-M

物料编号	物料描述 / 尺寸	SW 扳手尺寸 mm
SKINTOP® GMP-GL-M 银灰色		
53119000	M 12 x 1,5	17
53119010	M 16 x 1,5	22
53119020	M 20 x 1,5	27
53119030	M 25 x 1,5	34
53119040	M 32 x 1,5	41
53119050	M 40 x 1,5	50
53119060	M 50 x 1,5	60
53119070	M 63 x 1,5	75
SKINTOP® GMP-GL-M 黑色		
53119100	M 12 x 1,5	17
53119110	M 16 x 1,5	22
53119120	M 20 x 1,5	27
53119130	M 25 x 1,5	34
53119140	M 32 x 1,5	41
53119150	M 40 x 1,5	50
53119160	M 50 x 1,5	60
53119170	M 63 x 1,5	75
SKINTOP® GMP-GL-M 浅灰色		
53119003	M 12 x 1,5	17
53119013	M 16 x 1,5	22
53119023	M 20 x 1,5	27
53119033	M 25 x 1,5	34
53119043	M 32 x 1,5	41
53119053	M 40 x 1,5	50
53119063	M 50 x 1,5	60
53119073	M 63 x 1,5	75

Last Update (09.04.2018)

©2018 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16