


ST/KT - TAŚMY UZIEMIAJĄCE Z PRASOWANYMI POWIERZCHNIAMI STYKOWYMI

Konstrukcja i zastosowanie:

Te łączniki są produkowane z taśmy wysoko elastycznej, która jest pleciona z wyżarzanego drutu Cu-ETP1. Natomiast obszary stykowe wykonane są z bezszwowej rury miedzianej Cu-ETP1. Zarówno plecionka jak i elementy stykowe mają dokładnie tą samą kompozycję chemiczną oraz przewodność. Nie stosuje się żadnych dodatków w procesie prasowania powierzchni stykowych. Taśmy znajdują zastosowanie wszędzie gdzie potrzeba elementów uziemiających lub do transferu prądu.



design D



Dane techniczne:

Materiał: wyżarzany drut Cu-ETP1 o średnicy 0,20mm mm bez pokrycia (ST) lub cynowany (KT).

Powierzchnie stykowe: Prasowane z bezszwowej rury Cu-ETP1, bez pokrycia (ST) lub cynowane (KT)

Nr katalogowy		Przekrój	Wym.W	Wym.L1	Wym.L	Wym.d	Prąd
Bez pokrycia	Cynowany	[mm ²]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[A]
ST-010-100-0707-D	KT-010-100-0707-D	10	14	18	100	7	75
ST-010-200-0707-D	KT-010-200-0707-D	10	14	18	200	7	75
ST-010-300-0707-D	KT-010-300-0707-D	10	14	18	300	7	75
ST-010-400-0707-D	KT-010-400-0707-D	10	14	18	400	7	75
ST-010-500-0707-D	KT-010-500-0707-D	10	14	18	500	7	75
ST-016-100-0909-D	KT-016-100-0909-D	16	16	20	100	9	120
ST-016-200-0909-D	KT-016-200-0909-D	16	16	20	200	9	120
ST-016-300-0909-D	KT-016-300-0909-D	16	16	20	300	9	120
ST-016-400-0909-D	KT-016-400-0909-D	16	16	20	400	9	120
ST-016-500-0909-D	KT-016-500-0909-D	16	16	20	500	9	120
ST-025-200-0909-D	KT-025-200-0909-D	25	20	20	200	9	135
ST-025-300-0909-D	KT-025-300-0909-D	25	20	20	300	9	135
ST-025-400-0909-D	KT-025-400-0909-D	25	20	20	400	9	135
ST-025-500-0909-D	KT-025-500-0909-D	25	20	20	500	9	135
ST-035-200-1111-D	KT-035-200-1111-D	35	25	25	200	11	195
ST-035-300-1111-D	KT-035-300-1111-D	35	25	25	300	11	195
ST-035-400-1111-D	KT-035-400-1111-D	35	25	25	400	11	195
ST-035-500-1111-D	KT-035-500-1111-D	35	25	25	500	11	195
ST-050-200-1111-D	KT-050-200-1111-D	50	30	30	200	11	250

Nr katalogowy		Przekrój	Wym.W	Wym.L1	Wym.L	Wym.d	Prąd
Bez pokrycia	Cynowany	[mm2]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[A]
ST-050-300-1111-D	KT-050-300-1111-D	50	30	30	300	11	250
ST-050-400-1111-D	KT-050-400-1111-D	50	30	30	400	11	250
ST-050-500-1111-D	KT-050-500-1111-D	50	30	30	500	11	250
ST-070-200-1313-D	KT-070-200-1313-D	70	35	35	200	13	290
ST-070-300-1313-D	KT-070-300-1313-D	70	35	35	300	13	290
ST-070-400-1313-D	KT-070-400-1313-D	70	35	35	400	13	290
ST-070-500-1313-D	KT-070-500-1313-D	70	35	35	500	13	290
ST-095-200-1717-D	KT-095-200-1717-D	95	40	40	200	17	330
ST-095-300-1717-D	KT-095-300-1717-D	95	40	40	300	17	330
ST-095-400-1717-D	KT-095-400-1717-D	95	40	40	400	17	330
ST-095-500-1717-D	KT-095-500-1717-D	95	40	40	500	17	330
ST-120-200-1717-D	KT-120-200-1717-D	120	40	40	200	17	420
ST-120-300-1717-D	KT-120-300-1717-D	120	40	40	300	17	420
ST-120-400-1717-D	KT-120-400-1717-D	120	40	40	400	17	420
ST-120-500-1717-D	KT-120-500-1717-D	120	40	40	500	17	420