

Broszura informacyjna

79 62 125

Precyzyjne szczypce tnące boczne dla elektroników

DIN ISO 9654



- Precyzyjne szczypce do wyjątkowo dokładnego cięcia, np. w elektronice i mechanice
- Precyzyjnie szlifowane, ostre ostrza o bardzo małych ścięciach zapewniają dokładne cięcie w pobliżu drobnych podzespołów elektronicznych; wersja bez ścięć także do cięcia płaskiego
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 64 HRC
- Ok. 20% mniejsza waga niż w przypadku zwykłych szczypiec dla elektroników
- Precyzyjnie wykonane powierzchnie złącza skręcanego gwarantują niskie tarcie i równomierny ruch w całym zakresie rozwarcia
- Podwójna sprężyna o niskim tarcu zapewnia łagodne i równomierne rozwieranie szczypiec
- Ergonomiczny kształt nasadek rękojeści
- Ostro zakończona główka
- Ze sprężyną przytrzymującą odcięte kawałki drutu
- Stal łożyskowa chromowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

Nr art.	79 62 125
EAN	4003773065142
Szczypce	czernione
Główka	polerowana
Rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	58 g
Wymiary	125 x 71 x 48 mm
Norma	DIN ISO 9654

Technische Attribute

Rodzaj	6
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 0,8 mm
Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø 0,1 – 1,3 mm
	11 mm
	6,5 mm
Szerokość główki	11 mm

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych