

SKINTOP® CLICK

SKINTOP® CLICK, pressacavo in plastica con sistema CLICK rapido, montaggio semplice e libero e protezione antivibrazione, filettatura non richiesta

Info

Il più innovativo sistema di fissaggio sul mercato, per un montaggio rapidissimo e flessibile. Si inserisce con un clic, si ruota la ghiera sul lato anteriore ed il montaggio è completo. Risultato: in un istante cavo fissato, centrato, con scarico trazione e con grado di protezione massimo.



Molteplici approvazioni



Resistente ai raggi UV



Resistente alla temperatura



Tempo di montaggio



Ampio campo di serraggio



Buona resistenza chimica

Vantaggi

Pochi componenti, non necessita di contro dado

Grazie al nuovo sistema di fissaggio a scatto, risparmio di tempo fino al 70%

Montaggio semplice e in qualsiasi posizione

Resistenza alle vibrazioni

Nessuna filettatura necessaria

SKINTOP® CLICK

Applicazione

Automazione industriale
Fotovoltaico
Costruzione di quadri elettrici
Misurazioni e controllo
Impianti di climatizzazione

Riferimenti normativi/approvazioni

UL File n. E79903

Incluso

Utensile di smontaggio incluso nella fornitura

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Colore standard:	RAL 7001 grigio argento RAL 7035 grigio chiaro RAL 9005 nero/resistente ai raggi UV
Materiale:	Corpo: poliammide speciale Guarnizione: elastomero speciale
Grado di protezione:	IP 68 - 4 bar (M12) IP 68 - 5 bar (M16 - M25) IP 68 - 1 bar (M32)
Campo di temperatura:	dinamico: da -20°C a +100°C Statico: da -40°C a +100°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**LAPP GROUP**

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

SKINTOP® CLICK

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Campo di serraggio ØF mm	M (foro in mm)	SW1 / SW2 mm	Lunghezza totale C(mm)	Lunghezza filettatura D (mm)	Spessore, S (mm)
SKINTOP® CLICK grigio chiaro							
53112692	CLICK 12	4,5 - 7	12,3 (-0,2)	15 / 18	40	8	1 - 4
53112686	CLICK 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	19 / 22	42	8	1 - 4
53112687	CLICK 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	25 / 27	45	8	1 - 4
53112688	CLICK 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	30 / 32	48	8	1 - 4
53112694	CLICK 32	11 - 20	32,3 (-0,2)	36 / 40	56	8	1 - 4
SKINTOP® CLICK grigio argento							
53112921	CLICK 12	4,5 - 7	12,3 (-0,2)	15 / 18	40	8	1 - 4
53112876	CLICK 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	19 / 22	42	8	1 - 4
53112877	CLICK 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	25 / 27	45	8	1 - 4
53112878	CLICK 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	30 / 32	48	8	1 - 4
53112922	CLICK 32	11 - 20	32,3 (-0,2)	36 / 40	56	8	1 - 4
SKINTOP® CLICK nero							
53112923	CLICK 12	4,5 - 7	12,3 (-0,2)	15 / 18	40	8	1 - 4
53112882	CLICK 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	19 / 22	42	8	1 - 4
53112883	CLICK 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	25 / 27	45	8	1 - 4
53112884	CLICK 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	30 / 32	48	8	1 - 4
53112924	CLICK 32	11 - 20	32,3 (-0,2)	36 / 40	56	8	1 - 4

Ultimo aggiornamento (19.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® CLICK

