

SKINDICHT® MR-M

SKINDICHT® MR-M, reduceerring maakt het gebruik mogelijk van een kabelwartel met kleinere verbindingsschroefdraad dan de bestaande Schroefdraadopeningen



Connector met standaard behuizing



Betrouwbaar



Benodigde ruimte

Voordelen

Maakt het mogelijk om kabelwartels te gebruiken, waarvan de Schroefdraad groter is dan de voorziene opening

Toepassing

Machines
Apparaten
Behuizingen

Opmaak

Metrische Schroefdraad volgens DIN EN 60423
Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

SKINDICHT® MR-M

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
Op aanvraag::	Ook verkrijgbaar met gemonteerde O-ring
Materiaal:	Vernikkeld messing
Temperatuurbereik:	-60°C tot +200°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SKINDICHT® MR-M**

Artikelnummer	Uitwendige schroefdraad M1	Inwendige schroefdraad M2
SKINDICHT® MR-M		
52104310	16 x 1.5	12 x 1.5
52104311	20 x 1.5	12 x 1.5
52104312	20 x 1.5	16 x 1.5
52104313	25 x 1.5	16 x 1.5
52104314	25 x 1.5	20 x 1.5
52104315	32 x 1.5	20 x 1.5
52104316	32 x 1.5	25 x 1.5
52104317	40 x 1.5	25 x 1.5
52104318	40 x 1.5	32 x 1.5
52104319	50 x 1.5	32 x 1.5
52104320	50 x 1.5	40 x 1.5
52104321	63 x 1.5	40 x 1.5
52104322	63 x 1.5	50 x 1.5
52006575	72 x 2	63 x 1.5
SKINDICHT® MR-M, blank messing		
52006579	80 x 2	75 x 1.5

Laatste update (23.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16