




Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-M6/1M



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF; OOF; OCF

OCF

Zasięg działania [mm] 330

OKF

Zasięg działania [mm] 40

OOF

Zasięg działania [mm] 200

OUF

Zasięg działania [mm] 40

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...290

Dane mechaniczne

Waga [g] 59,5

Wersja głowicy czujnikowej prosty

Gwint głowicy pomiarowej M6



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-M6/1M

Długość głowicy	[mm]	35
Długość	[mm]	1000
Minimalny promień zgięcia	[mm]	20; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu		
Materiał		Adapter: ABS
Materiał światłowodu		szkło
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		aluminium

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 2 x M6, stal kwasoodporna
	podkładki zębate: 2
	Nakrętka radełkowana: 1 x M11

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------